


Sportello in vetro Novastar, angolo di apertura di 180°



Porte vetrate/in vetro per armadi con telaio in alluminio dal design accattivante, ideali per applicazioni di elettronica generale, test e misurazione, audio/video e di trasmissione.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Tipo di vetro: ESG 6 mm, EN 12150

Angolo di apertura 180°

Bloccare con la chiave

Può essere montato sulla parte anteriore e posteriore

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Sportello dell'armadio

Materiale: Policarbonato rinforzato

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Larghezza	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore
27230-001	6U	323mm	553mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035
27230-002	9U	422mm	553mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035
27230-003	12U	555mm	553mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035
27230-004	16U	733mm	553mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035
27230-005	20U	911mm	553mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035
27230-006	25U	1133mm	553mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035
27230-007	34U	1534mm	553mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035
27230-008	38U	1711mm	553mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035
27230-009	43U	1933mm	553mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035
27230-010	47U	2111mm	553mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035
27230-028	29U	1345mm	553mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035

Table 2/2

Codice a catalogo	Finitura	Tipo	Spedizione rapida
27230-001		Sportello in vetro	No
27230-002		Sportello in vetro	No
27230-003		Sportello in vetro	No
27230-004		Sportello in vetro	No
27230-005		Sportello in vetro	No

Codice a catalogo	Finitura	Tipo	Spedizione rapida
27230-006		Sportello in vetro	No
27230-007		Sportello in vetro	No
27230-008		Sportello in vetro	No
27230-009		Sportello in vetro	No
27230-010		Sportello in vetro	No
27230-028	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE