


Sportello in vetro acrilico smaltato Novastar



Porte vetrate/in vetro per armadi con telaio in alluminio dal design accattivante, ideali per applicazioni di elettronica generale, test e misurazione, audio/video e di trasmissione.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Montaggio anteriore o posteriore

Angolo di apertura 180°

Bloccare con la chiave

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Sportello dell'armadio

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore
25230-092	6U	322mm	553mm	1	Grigio nero	RAL 7021
25230-093	9U	456mm	553mm	1	Grigio nero	RAL 7021
25230-094	12U	589mm	553mm	1	Grigio nero	RAL 7021

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore
25230-095	16U	767mm	553mm	1	Grigio nero	RAL 7021
25230-096	20U	945mm	553mm	1	Grigio nero	RAL 7021
25230-097	25U	1167mm	553mm	1	Grigio nero	RAL 7021
25230-098	34U	1567mm	553mm	1	Grigio nero	RAL 7021
25230-099	38U	1745mm	533mm	1	Grigio nero	RAL 7021
25230-100	43U	1967mm	533mm	1	Grigio nero	RAL 7021
25230-101	47U	2145mm	553mm	1	Grigio nero	RAL 7021
25230-102	29U	1345mm	553mm	1	Grigio nero	RAL 7021
26230-092	6U	322mm	553mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-093	9U	456mm	553mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-094	12U	589mm	533mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-095	16U	767mm	533mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-096	20U	945mm	553mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-097	25U	1167mm	553mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-098	34U	1567mm	553mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-099	38U	1745mm	553mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-100	43U	1967mm	553mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-101	47U	2145mm	553mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore
26230-102	29U	1345mm	553mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035

Table 2/2

Codice a catalogo	Fine	Tipo	Spedizione rapida
25230-092	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	No
25230-093	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	No
25230-094	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	No
25230-095	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	No
25230-096	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	No
25230-097	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	No
25230-098	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	No
25230-099	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	No
25230-100	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	No
25230-101	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	No
25230-102	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	No
26230-092	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	No
26230-093	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	No
26230-094	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	No
26230-095	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	No
26230-096	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	No

Codice a catalogo	Fine	Tipo	Spedizione rapida
26230-097	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	No
26230-098	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	No
26230-099	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	No
26230-100	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	No
26230-101	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	No
26230-102	Verniciato a polvere	Sportello in vetro	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE