


Novastar Perforated Steel Door



Perforated doors allow 60 % ventilation thus allowing better passive cooling. Novastar perforated doors come with 180° opening angle and aesthetic looks.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Can be mounted at front and rear

Perforated (60 % ventilation opening)

Opening angle 180°

Lock with key (2233X)

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Sportello dell'armadio

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Larghezza	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore
25230-081	6U	288.4mm	553mm	1	Grigio nero	RAL 7021
25230-082	9U	421.75mm	553mm	1	Grigio nero	RAL 7021

Codice a catalogo	Altezza delrack	Altezza	Larghezza	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore
25230-083	12U	555.1mm	553mm	1	Grigio nero	RAL 7021
25230-084	16U	732.9mm	553mm	1	Grigio nero	RAL 7021
25230-085	20U	910.7mm	553mm	1	Grigio nero	RAL 7021
25230-086	25U	1132.95mm	553mm	1	Grigio nero	RAL 7021
25230-087	34U	1533mm	553mm	1	Grigio nero	RAL 7021
25230-088	38U	1710.8mm	553mm	1	Grigio nero	RAL 7021
25230-089	43U	1933.05mm	553mm	1	Grigio nero	RAL 7021
25230-090	47U	2110.85mm	553mm	1	Grigio nero	RAL 7021
25230-091	29U	1310.75mm	553mm	1	Grigio nero	RAL 7021
26230-081	6U	288.4mm	553mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-082	9U	421.75mm	553mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-083	12U	555.1mm	553mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-084	16U	732.9mm	553mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-085	20U	910.7mm	553mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-086	25U	1132.95mm	553mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-087	34U	1533mm	553mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-088	38U	1710.8mm	553mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-089	43U	1933.05mm	553mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035

Codice a catalogo	Altezza delrack	Altezza	Larghezza	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore
26230-090	47U	2110.85mm	553mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035
26230-091	29U	1310.75mm	553mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035

Table 2/2

Codice a catalogo	Finitura	Tipo	Spedizione rapida
25230-081	Verniciato a polvere	Sportello in acciaio perforato	No
25230-082	Verniciato a polvere	Sportello in acciaio perforato	No
25230-083	Verniciato a polvere	Sportello in acciaio perforato	No
25230-084	Verniciato a polvere	Sportello in acciaio perforato	No
25230-085	Verniciato a polvere	Sportello in acciaio perforato	No
25230-086	Verniciato a polvere	Sportello in acciaio perforato	No
25230-087	Verniciato a polvere	Sportello in acciaio perforato	No
25230-088	Verniciato a polvere	Sportello in acciaio perforato	No
25230-089	Verniciato a polvere	Sportello in acciaio perforato	No
25230-090	Verniciato a polvere	Sportello in acciaio perforato	No
25230-091	Verniciato a polvere	Sportello in acciaio perforato	No
26230-081	Verniciato a polvere	Sportello in acciaio perforato	No
26230-082	Verniciato a polvere	Sportello in acciaio perforato	No
26230-083	Verniciato a polvere	Sportello in acciaio perforato	No
26230-084	Verniciato a polvere	Sportello in acciaio perforato	No

Codice a catalogo	Finitura	Tipo	Spedizione rapida
26230-085	Verniciato a polvere	Sportello in acciaio perforato	No
26230-086	Verniciato a polvere	Sportello in acciaio perforato	No
26230-087	Verniciato a polvere	Sportello in acciaio perforato	No
26230-088	Verniciato a polvere	Sportello in acciaio perforato	No
26230-089	Verniciato a polvere	Sportello in acciaio perforato	No
26230-090	Verniciato a polvere	Sportello in acciaio perforato	No
26230-091	Verniciato a polvere	Sportello in acciaio perforato	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE