


# Guida scorrevole Novastar, 50 kg



Guida di scorrimento Novastar con capacità di carico di 50 kg per il montaggio sui montanti dell'armadio o sui montaggi a pannello/scorrevole da 19". La guida di scorrimento supporta un ripiano con telaio pesante da 19".

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Per il montaggio sui montanti verticali dell'armadietto o su montaggi a pannello/scorrevole da 19"

Capacità di carico statico 50 kg per coppia

St, 2 mm, finitura AlZn

Regolabile in incrementi di 1 U

Supporto per telaio pesante da 19"

## SPECIFICHE

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Carico statico:</b>   | 50kg                 |
| <b>Fine:</b>             | Alluminio-zincato    |
| <b>Tipo di prodotto:</b> | Guida di scorrimento |
| <b>Materiale:</b>        | Acciaio              |

Table 1/1

| Codice a catalogo | Profondità | Lunghezza | Quantità imballaggio | Spedizione rapida |
|-------------------|------------|-----------|----------------------|-------------------|
| 25230-013         | 500mm      | 366.4mm   | 2                    | No                |

| Codice a catalogo | Profondità | Lunghezza | Quantità imballaggio | Spedizione rapida |
|-------------------|------------|-----------|----------------------|-------------------|
| 25230-014         | 600mm      | 466.4mm   | 2                    | No                |
| 25230-148         | 900mm      | 726.4mm   | 2                    | No                |
| 25230-145         | 900mm      | 766.4mm   | 2                    | No                |
| 25230-015         | 800mm      | 666.4mm   | 2                    | No                |
| 25230-146         | 1000mm     | 866.4mm   | 2                    | No                |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**