


Vite a testa cilindrica, Torx, autobloccante



Viti Torx a testa bombata con filettature metriche e lunghezze diverse. Con caratteristiche opzionali come la funzione di messa a terra GND o la filettatura autobloccante.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Vite a testa cilindrica bombata con Torx, autobloccante

SPECIFICHE

Tipo: Vite a testa cilindrica
Tipo di prodotto: Vite
Materiale: Acciaio

Table 1/1

Codice a catalogo	Lunghezza	Fine	Quantità imballaggio	Dimensione filettatura	Funziona con	Spedizione rapida
24560-159	6mm	Zincato	100	M2,5	Backplane, Adattatori per test	No
21500-039	9.3mm	Zincato	100	M2,5	Pannelli anteriori, Rotaie orizzontali, tipo H., Rotaie orizzontali, tipo R.	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Coppia max. 0,2 Nm.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE