

Pannello anteriore dell'unità a innesto per impugnatura trapezoidale statica



Il pannello anteriore consente l'assemblaggio di un'impugnatura trapezoidale statica in plastica o con profilo Alu. Il pannello anteriore non può essere schermato con una guarnizione in tessuto.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Pannello anteriore, non schermato

Pannello frontale, al, 2,5 mm, anodizzato frontale, conduttivo

SPECIFICHE

Profondità (D):	2.5mm
Materiale:	Alluminio
Fine:	Anodizzato; Passivato
Tipo di accessorio:	Pannello anteriore
Tipo di prodotto:	Pannello anteriore
Tipo:	Pannello anteriore per maniglia (piu)

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Tipo di maniglia	Montaggio	Finitura anteriore
-------------------	---------------------	----------------	----------------------	------------------	-----------	--------------------

30847-602	3U	3HP	1	Trapezoidale, statico, Profilo in alluminio	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30847-603	3U	4HP	1	Trapezoidale, statico, Profilo in alluminio	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30847-604	3U	5HP	1	Trapezoidale, statico, Profilo in alluminio	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30847-605	3U	6HP	1	Trapezoidale, statico, Profilo in alluminio	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30847-625	6U	3HP	1	Trapezoidale, statico, Profilo in alluminio	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30847-606	3U	7HP	1	Trapezoidale, statico, Profilo in alluminio	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30847-607	3U	8HP	1	Trapezoidale, statico, Profilo in alluminio	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30847-626	6U	4HP	1	Trapezoidale, statico, Profilo in alluminio	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30847-608	3U	10HP	1	Trapezoidale, statico, Profilo in alluminio	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30847-627	6U	5HP	1	Trapezoidale, statico, Profilo in alluminio	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30847-629	6U	7HP	1	Trapezoidale, statico	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30847-609	3U	12HP	1	Trapezoidale, statico, Profilo in alluminio	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30847-628	6U	6HP	1	Trapezoidale, statico, Profilo in alluminio	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30847-630	6U	8HP	1	Trapezoidale, statico, Profilo in alluminio	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
30847-631	6U	10HP	1	Trapezoidale, statico, Profilo in alluminio	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato


30847-632	6U	12HP	1	Trapezoidale, statico	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato
-----------	----	------	---	--------------------------	-------------------------------	------------

Table 2/3

Codice a catalogo	Finitura posteriore	Bordi trattati	Conforme a.	Schermatura EMC	Altezza (H)	Larghezza (W)
30847-602	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101	No	128.4mm	14.9mm
30847-603	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101	No	128.4mm	20mm
30847-604	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101	No	128.4mm	25mm
30847-605	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101	No	128.4mm	30.1mm
30847-625	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101	No	261.8mm	14.9mm
30847-606	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101	No	128.4mm	35.2mm
30847-607	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101	No	128.4mm	40.3mm
30847-626	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101	No	261.8mm	20mm
30847-608	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101	No	128.4mm	50.5mm
30847-627	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101	No	261.8mm	25mm
30847-629	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101	No	261.8mm	35.2mm
30847-609	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101	No	128.4mm	60.6mm
30847-628	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101	No	261.8mm	30.1mm
30847-630	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101	No	261.8mm	40.3mm
30847-631	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101	No	261.8mm	50.5mm
30847-632	Conduttivo	No	IEC 60297-3-101	No	261.8mm	60.6mm

Table 3/3

Codice a catalogo	Spedizione rapida
30847-602	No
30847-603	No
30847-604	No
30847-605	No
30847-625	No
30847-606	No
30847-607	No
30847-626	No
30847-608	No
30847-627	No
30847-629	No
30847-609	No
30847-628	No
30847-630	No
30847-631	No
30847-632	No



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE