

Plug-In Unit Kit With IET Handle, Shielded, Black 3 U



Plug-in unit, with IET inserter/extractor black handle, 3 U, front assembly. The U-shaped front panel enable shielding with a textile gasket.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

U-shaped front panel for textile gasket

Suitable for insertion and extraction forces up to 700 N (per pair)

Enable the installation of a microswitch

Enable the installation of coding pegs in accordance with IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10

SPECIFICHE

Altezza del rack:	3U
Materiale:	Alluminio
Finitura:	Anodizzato; Passivato
Tipo di prodotto:	Pannello frontale
Tipo:	Pannello frontale con maniglia (PIU)
Schermatura EMC:	Sì

Table 1/2

Codice a catalogo	Larghezza rack	Quantità nella confezione	Tipo di maniglia	Montaggio	Tipo di guarnizione EMC	Finitura anteriore
20848-763	4HP	1	IET	Anteriore a vite	Tessuto	Anodizzato
20848-764	8HP	1	IET	Anteriore a vite	Tessuto	Anodizzato
20848-765	12HP	1	IET	Anteriore a vite	Tessuto	Anodizzato

Table 2/2

Codice a catalogo	Finitura posteriore	Bordi trattati	È conforme a	Altezza	Larghezza	Spedizione rapida
20848-763	Inciso	No	CODICE 60297-3-102, IEEE 1101,10, CODICE 60297-3-103, IEEE 1101,1/11	128.4mm	20mm	No
20848-764	Inciso	No	CODICE 60297-3-102, IEEE 1101,10, CODICE 60297-3-103, IEEE 1101,1/11	128.4mm	40.3mm	No
20848-765	Inciso	No	CODICE 60297-3-102, IEEE 1101,10, CODICE 60297-3-103, IEEE 1101,1/11	128.4mm	60.6mm	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE