


Plug-In Unit U-Profile Front Panel for Handle Form 1



U-profile front panel. Enables the assembly of form 1 trapezoid form extraction handle. The front panel can be shielded with a textile gasket.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Al profile, front anodized, rear conductive

Front panel, U-profile, shieldable

Alignment pin pressed-in, stainless steel

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio
Finitura:	Anodizzato; Passivato
Tipo di accessorio:	Pannello frontale
Tipo di prodotto:	Pannello frontale
Tipo:	Pannello frontale con maniglia (PIU)
Schermatura EMC:	No (installabile in un secondo momento)

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza del rack	Larghezza rack	Quantità nella confezione	Tipo di maniglia	Montaggio	Tipo di guarnizione EMC
30848-461	3U	4HP	1	Trapezoidale, tipo 1	Anteriore a vite	Tessuto
30848-463	3U	6HP	1	Trapezoidale, tipo 1	Anteriore a vite	Tessuto
30848-465	3U	8HP	1	Trapezoidale, tipo 1	Anteriore a vite	Tessuto
30848-466	3U	10HP	1	Trapezoidale, tipo 1	Anteriore a vite	Tessuto
30848-467	3U	12HP	1	Trapezoidale, tipo 1	Anteriore a vite	Tessuto
30848-468	6U	4HP	1	Trapezoidale, tipo 1	Anteriore a vite	Tessuto
30848-470	6U	6HP	1	Trapezoidale, tipo 1	Anteriore a vite	Tessuto
30848-472	6U	8HP	1	Trapezoidale, tipo 1	Anteriore a vite	Tessuto
30848-473	6U	10HP	1	Trapezoidale, tipo 1	Anteriore a vite	Tessuto
30848-474	6U	12HP	1	Trapezoidale, tipo 1	Anteriore a vite	Tessuto

Table 2/3

Codice a catalogo	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati	È conforme a	Profondità (D)	Altezza (H)
30848-461	Anodizzato	Conduttivo	No	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	128.4mm
30848-463	Anodizzato	Conduttivo	No	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	128.4mm
30848-465	Anodizzato	Conduttivo	No	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	128.4mm
30848-466	Anodizzato	Conduttivo	No	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	128.4mm

Codice a catalogo	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati	È conforme a	Profondità (D)	Altezza (H)
30848-467	Anodizzato	Conduttivo	No	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	128.4mm
30848-468	Anodizzato	Conduttivo	No	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	261.8mm
30848-470	Anodizzato	Conduttivo	No	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	261.8mm
30848-472	Anodizzato	Conduttivo	No	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	261.8mm
30848-473	Anodizzato	Conduttivo	No	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	261.8mm
30848-474	Anodizzato	Conduttivo	No	CODICE 60297-3-101, IEEE 1101,1/11	2.5mm	261.8mm

Table 3/3

Codice a catalogo	Larghezza (W)	Spedizione rapida
30848-461	20mm	No
30848-463	30.1mm	No
30848-465	40.3mm	No
30848-466	50.5mm	No
30848-467	60.6mm	No
30848-468	20mm	No
30848-470	30.1mm	No
30848-472	40.3mm	No
30848-473	50.5mm	No


Codice a catalogo	Larghezza (W)	Spedizione rapida
30848-474	60.6mm	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please order EMC profile seal separately.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE