


Unità a innesto pannello frontale con profilo a U per impugnatura XL



Pannello frontale per maniglia XL. Schermabile con guarnizione in tessuto. Con o senza intaglio per microinterruttore.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Al, anteriore anodizzato, laterale e posteriore conduttivo

Adatto per manicotto e vite a collare

Profilo frontale a U, schermabile, per impugnatura inseritore/estrattore, tipo XL

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio
Fine:	Anodizzato; Passivato
Tipo di accessorio:	Pannello anteriore
Tipo di prodotto:	Pannello anteriore
Tipo:	Pannello anteriore per maniglia (piu)
Schermatura EMC:	No (adattabile a posteriori)

Table 1/3

Codice a catalogo	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Tipo di maniglia	Montaggio	Finitura anteriore	Finitura posteriore
-------------------	----------------	----------------------	------------------	-----------	--------------------	---------------------

30849-153	4HP	1	XL	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo
30849-154	4HP	1	XL	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo
30849-156	8HP	1	XL	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo
30849-155	8HP	1	XL	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo
30849-158	12HP	1	XL	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo
30849-157	12HP	1	XL	Parte anteriore avvitabile	Anodizzato	Conduttivo

Table 2/3						
Codice a catalogo	Bordi trattati	Conforme a.	Profondità (D)	Altezza (H)	Altezza cremagliera	Larghezza (W)
30849-153	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U	20mm
30849-154	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U	20mm
30849-156	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U	40.3mm
30849-155	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U	40.3mm
30849-158	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U	60.6mm
30849-157	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U	60.6mm

Table 3/3	
Codice a catalogo	Spedizione rapida
30849-153	No
30849-154	No

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE