


Custodia da tavolo PropacPRO, non schermata



La custodia nVent SCHROFF PropacPRO fornisce protezione elettronica per gruppi elettronici singoli e da 19". I telai in alluminio pressofuso e i pannelli laterali a profilo garantiscono una soluzione robusta. Inoltre, è disponibile un'ampia gamma di accessori.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Custodia da tavolo per assemblaggio singolo

Fessure di ventilazione nella piastra base

Schermatura EMC reinstallabile

Predisposizione per GND/messa a terra

Conforme a DIN EN 62368-1

SPECIFICHE

Tipo di prodotto:	Caso
Tipo:	Valigetta per singoli componenti elettronici
Famiglia di prodotti:	PropacPRO

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Larghezza rack	Profondità	Quantità imballaggio	Altezza utilizzabile	Larghezza utilizzabile
14576-021	2U	42HP	266mm	1	85.1mm	219mm

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Larghezza rack	Profondità	Quantità imballaggio	Altezza utilizzabile	Larghezza utilizzabile
14576-023	2U	42HP	326mm	1	85.1mm	219mm
14576-041	2U	63HP	266mm	1	85.1mm	326mm
14576-043	2U	63HP	326mm	1	85.1mm	326mm
14576-045	2U	63HP	386mm	1	85.1mm	326mm
14576-101	3U	28HP	266mm	1	130mm	148mm
14576-103	3U	28HP	326mm	1	130mm	148mm
14576-121	3U	42HP	266mm	1	130mm	219mm
14576-123	3U	42HP	326mm	1	130mm	219mm
14576-125	3U	42HP	386mm	1	130mm	219mm
14576-141	3U	63HP	266mm	1	130mm	326mm
14576-143	3U	63HP	326mm	1	130mm	326mm
14576-145	3U	63HP	386mm	1	130mm	326mm
14576-161	3U	84HP	266mm	1	130mm	432mm
14576-163	3U	84HP	326mm	1	130mm	432mm
14576-165	3U	84HP	386mm	1	130mm	432mm
14576-167	3U	84HP	446mm	1	130mm	432mm
14576-169	3U	84HP	506mm	1	130mm	432mm
14576-221	4U	42HP	266mm	1	174mm	219mm

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Larghezza rack	Profondità	Quantità imballaggio	Altezza utilizzabile	Larghezza utilizzabile
14576-223	4U	42HP	326mm	1	174mm	219mm
14576-241	4U	63HP	266mm	1	174mm	326mm
14576-243	4U	63HP	326mm	1	174mm	326mm
14576-245	4U	63HP	386mm	1	174mm	326mm
14576-247	4U	63HP	446mm	1	174mm	326mm
14576-265	4U	84HP	386mm	1	174mm	432mm
14576-267	4U	84HP	446mm	1	174mm	432mm
14576-269	4U	84HP	506mm	1	174mm	432mm
14576-463	6U	84HP	326mm	1	262.8mm	432mm
14576-465	6U	84HP	386mm	1	262.8mm	432mm
14576-467	6U	84HP	446mm	1	262.8mm	432mm
14576-469	6U	84HP	506mm	1	262.8mm	432mm

Table 2/3

Codice a catalogo	Struttura del telaio anteriore	Opzione di raffreddamento	Conforme a.	Schermatura EMC	Fine	Altezza
14576-021	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-101	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	111mm
14576-023	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-101	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	111mm
14576-041	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-101	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	111mm

Codice a catalogo	Struttura del telaio anteriore	Opzione di raffreddamento	Conforme a.	Schermatura EMC	Fine	Altezza
14576-043	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-101	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	111mm
14576-045	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-101	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	111mm
14576-101	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-101	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	155.5mm
14576-103	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-101	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	155.5mm
14576-121	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-101	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	155.5mm
14576-123	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-101	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	155.5mm
14576-125	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-101	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	155.5mm
14576-141	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-101	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	155.5mm
14576-143	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-101	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	155.5mm
14576-145	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-101	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	155.5mm
14576-161	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-101	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	155.5mm
14576-163	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-101	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	155.5mm
14576-165	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-101	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	155.5mm
14576-167	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-101	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	155.5mm

Codice a catalogo	Struttura del telaio anteriore	Opzione di raffreddamento	Conforme a.	Schermatura EMC	Fine	Altezza
14576-169	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-101	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	155.5mm
14576-221	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-101	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	200mm
14576-223	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-101	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	200mm
14576-241	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-101	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	200mm
14576-243	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-101	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	200mm
14576-245	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-101	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	200mm
14576-247	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-101	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	200mm
14576-265	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-101	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	200mm
14576-267	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-101	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	200mm
14576-269	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-101	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	200mm
14576-463	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-101	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	289mm
14576-465	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-101	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	289mm
14576-467	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-101	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	289mm
14576-469	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-101	No (adattabile a posteriori)	Passivato, Verniciato a polvere	289mm

Table 3/3

Codice a catalogo	Materiale	Grado di protezione	Carico statico	Larghezza	Spedizione rapida
14576-021	Alluminio	IP20	25kg	257mm	No
14576-023	Alluminio	IP20	25kg	257mm	No
14576-041	Alluminio	IP20	25kg	363.7mm	No
14576-043	Alluminio	IP20	25kg	363.7mm	No
14576-045	Alluminio	IP20	25kg	363.7mm	No
14576-101	Alluminio	IP20	25kg	185.9mm	No
14576-103	Alluminio	IP20	25kg	185.9mm	No
14576-121	Alluminio	IP20	25kg	257mm	No
14576-123	Alluminio	IP20	25kg	257mm	No
14576-125	Alluminio	IP20	25kg	257mm	No
14576-141	Alluminio	IP20	25kg	363.7mm	No
14576-143	Alluminio	IP20	25kg	363.7mm	No
14576-145	Alluminio	IP20	25kg	363.7mm	No
14576-161	Alluminio	IP20	25kg	470.3mm	No
14576-163	Alluminio	IP20	25kg	470.3mm	No
14576-165	Alluminio	IP20	25kg	470.3mm	No
14576-167	Alluminio	IP20	25kg	470.3mm	No
14576-169	Alluminio	IP20	25kg	470.3mm	No

Codice a catalogo	Materiale	Grado di protezione	Carico statico	Larghezza	Spedizione rapida
14576-221	Alluminio	IP20	25kg	257mm	No
14576-223	Alluminio	IP20	25kg	257mm	No
14576-241	Alluminio	IP20	25kg	363.7mm	No
14576-243	Alluminio	IP20	25kg	363.7mm	No
14576-245	Alluminio	IP20	25kg	363.7mm	No
14576-247	Alluminio	IP20	25kg	363.7mm	No
14576-265	Alluminio	IP20	25kg	470.3mm	No
14576-267	Alluminio	IP20	25kg	470.3mm	No
14576-269	Alluminio	IP20	25kg	470.3mm	No
14576-463	Alluminio	IP20	25kg	470.3mm	No
14576-465	Alluminio	IP20	25kg	470.3mm	No
14576-467	Alluminio	IP20	25kg	470.3mm	No
14576-469	Alluminio	IP20	25kg	470.3mm	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Valigetta, 2 U con pannello laterale per maniglia di trasporto ribaltabile su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE