

Regolatore lineare c.a./c.c. da 19" PSU, doppio

Regolatore lineare per applicazioni che consentono solo un livello di rumorosità molto basso alle uscite.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

2 tensioni di uscita, separate galvanicamente

Elevata precisione di controllo, ripple residuo ridotto e interferenze molto basse

Tensione di rete/linea 230 V CA (commutabile a 115 V CA con kit di conversione tensione di rete/linea)

Adatto per applicazioni mediche (distanze di sicurezza da 8 mm)

SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Tipo	Tensione di ingresso CA	Potenza	Numero di tensioni di uscita	Tensione 1	Corrente 1
13105-017	Regolatore lineare da 19"	230V	10W	2	12V	0.4A
13105-018	Regolatore lineare da 19"	230V	12W	2	15V	0.4A
13105-022	Regolatore lineare da 19"	230V	24W	2	12V	1A

Codice a catalogo	Tipo	Tensione di ingresso CA	Potenza	Numero di tensioni di uscita	Tensione 1	Corrente 1
13105-023	Regolatore lineare da 19"	230V	30W	2	15V	1A
13105-021	Regolatore lineare da 19"	230V	14W	2	5V	1.4A
13105-027	Regolatore lineare da 19"	230V	36W	2	12V	1.5A
13105-028	Regolatore lineare da 19"	230V	45W	2	15V	1.5A
13105-029	Regolatore lineare da 19"	230V	58W	2	24V	1.2A

Table 2/3

Codice a catalogo	Tensione 2	Corrente 2	Altezza cremagliera	Larghezza rack	Profondità	Quantità imballaggio
13105-017	12V	0.4A	3U	6HP	171.93mm	1
13105-018	15V	0.4A	3U	6HP	171.93mm	1
13105-022	12V	1A	3U	10HP	171.93mm	1
13105-023	15V	1A	3U	10HP	171.93mm	1
13105-021	5V	1.4A	3U	10HP	171.93mm	1
13105-027	12V	1.5A	3U	14HP	171.93mm	1
13105-028	15V	1.5A	3U	14HP	171.93mm	1
13105-029	24V	1.2A	3U	14HP	171.93mm	1

Table 3/3

Codice a catalogo	Certificazioni	Spedizione rapida
13105-017	RoHS, CE, EN 62368-1	No
13105-018	CE, EN 62368-1, RoHS	No

Codice a catalogo	Certificazioni	Spedizione rapida
13105-022	CE, RoHS	No
13105-023	RoHS, CE	No
13105-021	RoHS, CE	No
13105-027	CE, RoHS	No
13105-028	RoHS, CE	No
13105-029	CE, RoHS	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare il pannello anteriore separatamente.

Dati in uscita su Ta= 0 ... 50 °C..

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE