

PSU 19" CA/CC Maxpower 100 W, singolo



Alimentatori da 19" collegabili con connettore H15 per applicazioni senza ventola. Con un'ampia gamma di ingressi c.a. e una tensione di uscita.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Ampia gamma di tensioni di ingresso 90 ... 254 V CA e 100 ... 360 V CC con correzione attiva del fattore di potenza (PFC)

1 tensione di uscita

Segnalazione: Tensione di uscita corretta

Elevata densità di potenza

Diodo di disaccoppiamento integrato per operazioni di ridondanza

CSB (Active Current Share Bus)

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Tipo	Tensione di ingresso CA	Potenza	Numero di tensioni di uscita	Tensione 1	Corrente 1
13100-104	Modalità commutata da 19"	90 – 264V	99W	1	15V	6.6A

Codice a catalogo	Tipo	Tensione di ingresso CA	Potenza	Numero di tensioni di uscita	Tensione 1	Corrente 1
13100-103	Modalità commutata da 19"	90 – 264V	100W	1	12V	8.3A
13100-102	Modalità commutata da 19"	90 – 264V	80W	1	5V	16A
13100-105	Modalità commutata da 19"	90 – 264V	101W	1	24V	4.2A

Table 2/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Spedizione rapida
13100-104	3U	6HP	1	No
13100-103	3U	6HP	1	No
13100-102	3U	6HP	1	No
13100-105	3U	6HP	1	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare il pannello anteriore separatamente.

Dati in uscita a tensione di rete > 190 V CA, Ta = 0...50 °C..

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE