

# PSU 19" AC/DC Maxpower 100 W, Triple



Pluggable 19" Power Supplies with H15 connector for fanless applications. With wide range AC input and three output voltages.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Wide input voltage range 90 ... 254 V AC and 100 ... 360 VDC with active power-factor correction (PFC)

3 output voltages

Signalling: Output voltage OK

High power density

## SPECIFICHE

Table 1/3

| Codice a catalogo | Tipo                      | Tensione di ingresso CA | Potenza | Numero di tensioni di uscita | Tensione 1 | Corrente 1 |
|-------------------|---------------------------|-------------------------|---------|------------------------------|------------|------------|
| 13100-122         | Modalità commutata da 19" | 90 – 264V               | 100W    | 3                            | 5V         | 8A         |
| 13100-123         | Modalità commutata da 19" | 90 – 264V               | 100W    | 3                            | 5V         | 8A         |

Table 2/3

| Codice a catalogo | Tensione 2 | Corrente 2 | Tensione 3 | Corrente 3 | Altezza del rack | Larghezza rack |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------------|
| 13100-122         | 12V        | 2.5A       | 12V        | 2.5A       | 3U               | 8HP            |
| 13100-123         | 15V        | 2A         | 15V        | 2A         | 3U               | 8HP            |

Table 3/3

| Codice a catalogo | Profondità | Quantità nella confezione | Spedizione rapida |
|-------------------|------------|---------------------------|-------------------|
| 13100-122         | 171.93mm   | 1                         | No                |
| 13100-123         | 171.93mm   | 1                         | No                |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please order front panel separately.

Output data at mains voltage > 190 VAC, Ta = -25 ... 50 °C.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**