


Kit staffa RatiopacPRO 19", montaggio a posteriori



Per la conversione di contenitori Ratiopac con striscia di copertura o maniglia anteriore. Il montaggio a posteriori delle staffe può essere eseguito senza smontare la scatola.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Per la conversione di custodie con striscia di copertura o maniglia anteriore

SPECIFICHE

Materiale: Alluminio
Tipo di prodotto: Staffa
Codice colore: RAL 7016

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Quantità imballaggio	Colore	Fine	Famiglia di prodotti	Funziona con
-------------------	---------------------	----------------------	--------	------	----------------------	--------------

24571-994	2U	2	Grigio chiaro	Verniciato a polvere	RatiopacPRO, ARIA RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO	Casi, RatiopacPRO
24571-295	3U	2	Grigio chiaro	Verniciato a polvere	RatiopacPRO, ARIA RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO	Casi, RatiopacPRO
24571-296	4U	2	Grigio chiaro	Verniciato a polvere	RatiopacPRO, ARIA RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO	Casi, RatiopacPRO
24571-298	4U	2	Grigio chiaro	Verniciato a polvere	ARIA RatiopacPRO	Casi, ARIA RatiopacPRO
24571-992	5U	2	Grigio chiaro	Verniciato a polvere	RatiopacPRO, ARIA RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO	Casi, RatiopacPRO
24571-299	5U	2	Grigio chiaro	Verniciato a polvere	ARIA RatiopacPRO	Casi, ARIA RatiopacPRO
24571-297	6U	2	Grigio chiaro	Verniciato a polvere	RatiopacPRO, ARIA RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO	Casi, RatiopacPRO
24571-300	7U	2	Grigio chiaro	Verniciato a polvere	ARIA RatiopacPRO	Casi, ARIA RatiopacPRO

Table 2/2

Codice a catalogo	Spedizione rapida
24571-994	No
24571-295	No
24571-296	No
24571-298	No
24571-992	No

Codice a catalogo	Spedizione rapida
24571-299	No
24571-297	No
24571-300	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Non è possibile utilizzare guide di scorrimento per il montaggio in armadi o contenitori da 19".

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE