


Ventilatore radiale RatiopacPRO AIR



Ventola radiale semplice da montare per ARIA RatiopacPRO, con una capacità d'aria di 36 m³/h (soffiaggio libero) per ventola. Disponibile in 4 larghezze e 2 profondità e con fino a 3 ventole.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Ventole radiali con cuscinetti a sfere

Capacità d'aria 36 m³/h (soffiaggio libero) per ventola

Adatto per le custodie pneumatiche RatiopacPRO (l'unità ventola richiede solo 0,5 U di altezza)

Solo 1/2 U di altezza

Scarico dell'aria tramite perforazione nella piastra di rivestimento

Nessuna limitazione allo spazio di montaggio posteriore

Non è necessaria alcuna modifica meccanica della scatola

Montaggio semplice

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio
Funziona con:	Casi
Tipo di prodotto:	Ventola
Tipo:	Ventola radiale
Famiglia di prodotti:	ARIA RatiopacPRO

Table 1/1

Codice a catalogo	Larghezza rack	Tensione CC	Flusso d'aria	Profondità	Larghezza	Spedizione rapida
-------------------	----------------	-------------	---------------	------------	-----------	-------------------

24572-408	28HP	12V	36m³/h	220mm	146.87mm	No
24572-405	42HP	12V	36m³/h	160mm	218mm	No
24572-409	42HP	12V	36m³/h	220mm	218mm	No
24572-406	63HP	12V	36m³/h	160mm	324.67mm	No
24572-410	63HP	12V	36m³/h	220mm	324.67mm	No
24572-407	84HP	12V	36m³/h	160mm	431.35mm	No
24572-411	84HP	12V	36m³/h	220mm	431.35mm	No
24572-404	28HP	12V	36m³/h	160mm	146.87mm	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE