

Striscia di connettori femmina, BS

PDU modulare e compatta con molti elementi funzionali. Utilizzando un telaio in alluminio da 1 U per 1 U, la PDU può essere facilmente integrata in un rack con uscite BS.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Montaggio orizzontale o verticale

Le multiprese possono essere ruotate in tutte e quattro le direzioni (con incrementi di 90°) durante l'installazione

In conformità alla norma BS 1363

Altezza di installazione 1 U

230 V, 13 A.

Cavo di alimentazione da 2 m con spina BS (fusibile integrato)

Multiprese con connettori femmina British Standard

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio; Poliammide
Colore:	Grigio
Tipo di prodotto:	Striscia di connettori femmina

Table 1/2

Codice a catalogo	Tipo di presa	Quantità presa	Prese commutate	Tensione CA	Quantità imballaggio	Profondità
-------------------	---------------	----------------	-----------------	-------------	----------------------	------------

60110-245	BS	6	Sì	230V	1	44mm
60110-243	BS	7	No	230V	1	44mm
60110-244	BS	10	No	230V	1	44mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Fine	Lunghezza	Spedizione rapida
60110-245	Anodizzato	438.5mm	No
60110-243	Anodizzato	438.5mm	No
60110-244	Anodizzato	947.5mm	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente la staffa per il montaggio verticale.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE