

# Presa multipla, SCHUKO



PDU modulare e compatta con molti elementi funzionali. Utilizzando un telaio in alluminio da 1 U per 1 U, la PDU può essere facilmente integrata in un rack con prese Schuko.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

230 V, 16 A.

Montaggio orizzontale o verticale

Cavo di collegamento da 2 m con connettore maschio SCHUKO/UTE

Conforme a DIN 57620, VDE 0620

Altezza di installazione 1 U

Multiprese con connettori femmina SCHUKO

Le multiprese possono essere ruotate in tutte e quattro le direzioni (con incrementi di 90°) durante l'installazione

## SPECIFICHE

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Materiale:</b>        | Alluminio; Poliammide          |
| <b>Colore:</b>           | Grigio                         |
| <b>Tipo di prodotto:</b> | Striscia di connettori femmina |

Table 1/2

| Codice a catalogo | Tipo di presa | Quantità presa | Prese commutate | Tensione CA | Funzione | Quantità imballaggio |
|-------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|----------|----------------------|
|-------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|----------|----------------------|

|           |        |    |    |      |                                                            |   |
|-----------|--------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---|
| 60110-200 | SCHUKO | 3  | No | 230V |                                                            | 1 |
| 60110-201 | SCHUKO | 4  | No | 230V |                                                            | 1 |
| 60110-202 | SCHUKO | 9  | No | 230V |                                                            | 1 |
| 60110-206 | SCHUKO | 8  | Sì | 230V |                                                            | 1 |
| 60110-210 | SCHUKO | 8  | No | 230V | Protezione da transienti                                   | 1 |
| 60110-214 | SCHUKO | 7  | No | 230V | Filtro soppressione rete                                   | 1 |
| 60110-266 | SCHUKO | 6  | No | 230V | Protezione da transienti, Filtro soppressione rete         | 1 |
| 60110-207 | SCHUKO | 12 | Sì | 230V |                                                            | 1 |
| 60110-208 | SCHUKO | 15 | Sì | 230V |                                                            | 1 |
| 60110-205 | SCHUKO | 19 | No | 230V |                                                            | 1 |
| 60110-209 | SCHUKO | 19 | Sì | 230V |                                                            | 1 |
| 60110-211 | SCHUKO | 9  | No | 230V | Protezione da transienti                                   | 1 |
| 60110-204 | SCHUKO | 15 | No | 230V |                                                            | 1 |
| 60110-217 | SCHUKO | 6  | No | 230V | Protezione corrente di guasto, Protezione da sovracorrente | 1 |
| 60110-212 | SCHUKO | 6  | No | 230V | Protezione da sovracorrente                                | 1 |
| 60110-203 | SCHUKO | 12 | No | 230V |                                                            | 1 |
| 60110-216 | SCHUKO | 6  | No | 230V | Protezione corrente di guasto                              | 1 |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Profondità | Fine       | Lunghezza | Spedizione rapida |
|-------------------|------------|------------|-----------|-------------------|
| 60110-200         | 44mm       | Anodizzato | 184mm     | No                |
| 60110-201         | 44mm       | Anodizzato | 210mm     | No                |
| 60110-202         | 44mm       | Anodizzato | 438.5mm   | No                |
| 60110-206         | 44mm       | Anodizzato | 438.5mm   | No                |
| 60110-210         | 44mm       | Anodizzato | 438.5mm   | No                |
| 60110-214         | 44mm       | Anodizzato | 438.5mm   | No                |
| 60110-266         | 44mm       | Anodizzato | 438.5mm   | No                |
| 60110-207         | 44mm       | Anodizzato | 947.5mm   | No                |
| 60110-208         | 44mm       | Anodizzato | 1202mm    | No                |
| 60110-205         | 44mm       | Anodizzato | 1753mm    | No                |
| 60110-209         | 44mm       | Anodizzato | 1753mm    | No                |
| 60110-211         | 44mm       | Anodizzato | 947.5mm   | No                |
| 60110-204         | 44mm       | Anodizzato | 1202mm    | No                |
| 60110-217         | 88mm       | Anodizzato | 438.5mm   | No                |
| 60110-212         | 75mm       | Anodizzato | 438.5mm   | No                |
| 60110-203         | 44mm       | Anodizzato | 947.5mm   | No                |
| 60110-216         | 88mm       | Anodizzato | 438.5mm   | No                |

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente la staffa di montaggio per il montaggio verticale.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE