


Profilo alu impugnatura statica in forma trapezoidale



L'impugnatura statica con profilo in alluminio, forma trapezoidale, può essere montata su un pannello frontale per l'estrazione del circuito stampato.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Maniglia profilo in alluminio

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio
Fine:	Anodizzato
Funziona con:	Pannelli anteriori
Tipo di prodotto:	Maniglia


Tipo: Statico

Table 1/1

Codice a catalogo	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Tipo di maniglia	Colore	Larghezza (W)	Spedizione rapida
20809-281	3HP	1	Profilo in alluminio	Argento	13.8mm	No
20809-284	6HP	1	Profilo in alluminio	Argento	29mm	No
20809-286	8HP	1	Profilo in alluminio	Argento	39.2mm	No
20809-289	12HP	1	Profilo in alluminio	Argento	59.6mm	No
20809-291	21HP	1	Profilo in alluminio	Argento	105.2mm	No
20809-292	28HP	1	Profilo in alluminio	Argento	140.8mm	No
20809-293	42HP	1	Profilo in alluminio	Argento	212mm	No
30809-428		1	Profilo in alluminio	Argento	1000mm	No
20809-282	4HP	1	Profilo in alluminio	Argento	18.9mm	No
20809-283	5HP	1	Profilo in alluminio	Argento	24mm	No
20809-285	7HP	1	Profilo in alluminio	Argento	34.1mm	No
20809-287	9HP	1	Profilo in alluminio	Argento	44.3mm	No
20809-288	10HP	1	Profilo in alluminio	Argento	49.4mm	No
20809-290	14HP	1	Profilo in alluminio	Argento	69.7mm	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE