

Scorrimento telescopico universale, sottile, 2 U

Slide telescopico universale sottile, 2 U.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Larghezza guida k = 9,7 mm, larghezza di installazione massima prolunga/cassetto W = 429 mm

Montaggio laterale sui montanti da 19" (il piano da 19" rimane libero per il fissaggio della prolunga/cassetto)

Bloccaggio alla massima estensione

Capacità di carico statico per coppia 46 - 57 kg

Lunghezza di estensione > 110 %

SPECIFICHE

Materiale:	Acciaio
Tipo di prodotto:	Scorrimento telescopico
Fine:	Zincato

Table 1/1

Codice a catalogo	Lunghezza	Quantità imballaggio	Carico statico	Tipo	Spedizione rapida
20110-071	356mm	2	57kg	Universale	No

Codice a catalogo	Lunghezza	Quantità imballaggio	Carico statico	Tipo	Spedizione rapida
20110-077	610mm	2	46kg	Universale	No
20110-076	584mm	2	46kg	Universale	No
20110-075	559mm	2	46kg	Universale	No
20110-074	508mm	2	55kg	Universale	No
20110-072	406mm	2	55kg	Universale	No
20110-073	457mm	2	55kg	Universale	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Le guide telescopiche universali possono essere montate anche senza componenti aggiuntivi in applicazioni non standard, anche in armadi diversi da 19".

Per il montaggio su un piano da 19", ordinare il kit di assemblaggio separatamente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE