

Guide telescopiche profilo a C per armadietto



Guide telescopiche con profilo di guida per il montaggio in armadi con capacità di carico di 25 kg.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Per il montaggio di sottorack larghi da 84 CV sulla piastra da 19"

Capacità di carico: 25 kg per coppia

Il profilo di guida (1) corrisponde alla dimensione di fissaggio nell'armadio (è imbullonato al profilo da 19" dell'armadio); la guida adattatore (3) corrisponde alla profondità e alle dimensioni di fissaggio sul portasatelliti (è inserita nel profilo di guida come una guida telescopica)

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio
Fine:	Anodizzato
Tipo:	Profilo C.
Tipo di prodotto:	Scorrimento telescopico

Table 1/1

Codice a catalogo	Profondità	Quantità imballaggio	Spedizione rapida
24562-446	250mm	2	No

Codice a catalogo	Profondità	Quantità imballaggio	Spedizione rapida
24562-460	500mm	2	No
24562-464	600mm	2	No
24562-449	600mm	2	No
24562-461	600mm	2	No
24562-466	800mm	2	No
24562-451	800mm	2	No
24562-474	800mm	2	No
24562-467	900mm	2	No
24562-452	900mm	2	No
24562-468	1000mm	2	No
24562-472	1100mm	2	No
24562-473	1200mm	2	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Nessuna protezione contro l'estrazione, nessun arresto alla massima estensione.

Le guide di rinforzo e le guide C-Rails sono state testate in conformità agli standard GAN dell'autorità russa per l'energia atomica.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE