


Varistar 19" Shelf, Telescopic, 30 kg



Varistar 19" Shelf, Stationary with 30 KG load capacity, perforated for ease of assembly.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Static load-carrying capacity at full extension 30 kg

Perforated for assembling cable ties

Mounting height 1 U, for mounting on four 19" panel/slide mounts

Incl. telescopic slides

Hammer head perforation to fix cable ties

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Ripiano

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore	Finitura
21130-342	417mm	500mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore	Finitura
21130-343	417mm	500mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21130-344	417mm	700mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21130-345	417mm	700mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
22130-342	417mm	382mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere
22130-343	417mm	482mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere
22130-344	417mm	582mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere
22130-345	417mm	582mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo	Spedizione rapida
21130-342	Ripiano telescopico, profondità ridotta	No
21130-343	Ripiano telescopico	No
21130-344	Ripiano telescopico, profondità ridotta	No
21130-345	Ripiano telescopico	No
22130-342	Ripiano telescopico, profondità ridotta	No
22130-343	Ripiano telescopico	No
22130-344	Ripiano telescopico, profondità ridotta	No
22130-345	Ripiano telescopico	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Mounting bracket for assembly of the telescopic slide on the frame please order separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE