


# Kit di arresto telaio oscillante Varistar 19"



Kit di arresto telaio oscillante per telaio oscillante da 19"  
(angolo di oscillazione max. 120° o 160°).

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Kit di arresto telaio oscillante per telaio oscillante da 19"

## SPECIFICHE

**Tipo di prodotto:** Kit hardware

**Materiale:** Acciaio inossidabile

Table 1/2

| Codice a catalogo | Angolo   | Quantità imballaggio | Colore      | Codice colore | Tipo         | Larghezza |
|-------------------|----------|----------------------|-------------|---------------|--------------|-----------|
| 23130-158         | 120° min | 1                    | Grigio nero | RAL 7021      | Oscillazione | 600mm     |
| 23130-159         | 160° min | 1                    | Grigio nero | RAL 7021      | Oscillazione | 800mm     |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Funziona con | Spedizione rapida |
|-------------------|--------------|-------------------|
|-------------------|--------------|-------------------|

|           |             |    |
|-----------|-------------|----|
| 23130-158 | Varistar CP | No |
| 23130-159 | Varistar CP | No |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**