


Varistar Cable Panel



Vertical cable panel for Varistar free standing cabinets powdered in cabinet color in different widths.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

For fitting directly onto the frame

Cables are assembled in place with cable ties or Velcro

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Pannello per armadio/rack

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Larghezza	Profondità	Quantità nella confezione	Colore
23130-499		915.5mm	110mm	10mm	2	Grigio nero
23130-500		604mm	110mm	10mm	2	Grigio nero

Codice a catalogo	Altezza delrack	Altezza	Larghezza	Profondità	Quantità nella confezione	Colore
23130-501		446mm	110mm	10mm	2	Grigio nero
23130-502		1019mm	110mm	10mm	2	Grigio nero
23130-503		670mm	110mm	10mm	2	Grigio nero
23130-504		496mm	110mm	10mm	2	Grigio nero
23130-150	42U	2000mm	250mm	250mm	2	Grigio nero
23130-151	47U	2200mm	250mm	250mm	2	Grigio nero
23130-420	38U	1800mm	150mm	150mm	2	Grigio nero
23130-421	42U	2000mm	150mm	150mm	2	Grigio nero
23130-422	47U	2200mm	150mm	150mm	2	Grigio nero
23130-625	52U	2450mm	250mm	250mm	2	Grigio nero
23130-628	52U	2450mm	150mm	150mm	2	Grigio nero

Table 2/2				
Codice a catalogo	Codice colore	Finitura	Tipo	Spedizione rapida
23130-499	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello cavi	No
23130-500	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello cavi	No
23130-501	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello cavi	No
23130-502	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello cavi	No
23130-503	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello cavi	No
23130-504	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello cavi	No

Codice a catalogo	Codice colore	Finitura	Tipo	Spedizione rapida
23130-150	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello cavi	No
23130-151	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello cavi	No
23130-420	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello cavi	No
23130-421	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello cavi	No
23130-422	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello cavi	No
23130-625	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello cavi	No
23130-628	RAL 7021	Verniciato a polvere	Pannello cavi	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE