


Rivestimento telaio oscillante Varistar CP 19"



Il telaio oscillante Varistar CP consente un utilizzo ottimale dello spazio all'interno del rack. I telai basculanti sono dotati di maniglie.

CARATTERISTICHE

Include maniglia e ritaglio per occhielli del cavo

Per coprire lo spazio tra il telaio basculante e l'armadio in posizione verticale per armadi larghi 800 mm

Staffa di rotazione massima: 120 o 160

Per il telaio basculante con capacità di carico di 150 kg, si consiglia un arresto per motivi di sicurezza

Bloccaggio n. 333

Chiave di ricambio per cilindro semi-profilato DIN

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Telaio per armadietto/rack

Materiale: Acciaio

Funziona con: Varistar CP

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Funzione di progettazione	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore	Fine
21630-746	24U	Asimmetrico	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-748	42U	Asimmetrico	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-747	33U	Asimmetrico	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-751	42U	Simmetrico	2	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Funzione di progettazione	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore	Fine
21630-750	33U	Simmetrico	2	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-749	24U	Simmetrico	2	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere

Table 2/2

Codice a catalogo	Grado di protezione	Tipo	Spedizione rapida
21630-746	IP20	Oscillazione	No
21630-748	IP20	Oscillazione	No
21630-747	IP20	Oscillazione	No
21630-751	IP20	Oscillazione	No
21630-750	IP20	Oscillazione	No
21630-749	IP20	Oscillazione	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il telaio oscillante Varistar CP consente un utilizzo ottimale dello spazio all'interno del rack. I telai basculanti sono dotati di maniglie.

Acquistare il kit di messa a terra separatamente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE