

Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi, mobile

Piastra base Varistar CP, monopezzo, con canalina laterale per cavi.



CARATTERISTICHE

La piastra di base mobile è aperta sul lato; l'apertura può essere coperta con una striscia di spazzola

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Alloggiamento/base rack

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore	Fine
21630-160	600mm	1200mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-158	600mm	1000mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-163	800mm	1200mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-159	600mm	1100mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-162	800mm	1100mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-161	800mm	1000mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo	Spedizione rapida
21630-160	Piastra base, canalina per cavi	No
21630-158	Piastra base, canalina per cavi	No
21630-163	Piastra base, canalina per cavi	No
21630-159	Piastra base, canalina per cavi	No
21630-162	Piastra base, canalina per cavi	No
21630-161	Piastra base, canalina per cavi	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare la striscia di spazzole separatamente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE