

Varistar CP lato base/piano

Rifilatura laterale per il montaggio sulla base/base Varistar CP



CARATTERISTICHE

Lati base/zoccolo, lisci

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Alloggiamento/base rack

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza	Profondità	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore	Fine
24630-083	100mm	300mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
24630-084	200mm	300mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
24630-077	100mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
24630-080	200mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
24630-078	100mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
24630-081	200mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
24630-079	100mm	900mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere

Codice a catalogo	Altezza	Profondità	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore	Fine
24630-082	200mm	900mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
24630-038	100mm	1000mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
24630-041	200mm	1000mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
24630-039	100mm	1100mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
24630-042	200mm	1100mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
24630-040	100mm	1200mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
24630-043	200mm	1200mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo	Unità pacchetto	Spedizione rapida
24630-083	Lato zoccolo		No
24630-084	Lato zoccolo		No
24630-077	Lato zoccolo	Coppia	No
24630-080	Lato zoccolo	Coppia	No
24630-078	Lato zoccolo	Coppia	No
24630-081	Lato zoccolo	Coppia	No
24630-079	Lato zoccolo	Coppia	No
24630-082	Lato zoccolo	Coppia	No
24630-038	Lato zoccolo	Coppia	No
24630-041	Lato zoccolo	Coppia	No

Codice a catalogo	Tipo	Unità pacchetto	Spedizione rapida
24630-039	Lato zoccolo	Coppia	No
24630-042	Lato zoccolo	Coppia	No
24630-040	Lato zoccolo	Coppia	No
24630-043	Lato zoccolo	Coppia	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente la base/base per la parte anteriore/posteriore.

Non utilizzabile in combinazione con ruote

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE