

Varistar CP Bottom Rear Panel, Shortened



Shortened Rear Panel available for IP20, IP55 and EMC applications.

Shortened rear panels ensure efficient cable management.

CARATTERISTICHE

Screw fixed, Robust and Single person mountable Side Panel

Plain or with brush strip

Height of connection plate 400 mm

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Sportello dell'armadio

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Larghezza	Grado di protezione	Quantità nella confezione	Colore
21630-354	38U	1800mm	600mm	IP55	1	Grigio nero
21630-356	42U	2000mm	600mm	IP55	1	Grigio nero
21630-358	47U	2200mm	600mm	IP55	1	Grigio nero
21630-355	38U	1800mm	800mm	IP55	1	Grigio nero
21630-357	42U	2000mm	800mm	IP55	1	Grigio nero
21630-359	47U	2200mm	800mm	IP55	1	Grigio nero

Table 2/2

Codice a catalogo	Codice colore	Finitura	Spedizione rapida
21630-354	RAL 7021	Verniciato a polvere	No
21630-356	RAL 7021	Verniciato a polvere	No
21630-358	RAL 7021	Verniciato a polvere	No
21630-355	RAL 7021	Verniciato a polvere	No
21630-357	RAL 7021	Verniciato a polvere	No
21630-359	RAL 7021	Verniciato a polvere	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

The height of the rear panel is 400 mm less than the cabinet height to accomodate the connecting plate.

Please purchase the grounding kit separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE