

# Traversa Varistar CP per telaio sismico



Traversa laterale per sostenere montanti da 19" in un armadio largo 800 mm che supporta un carico statico di 800 kg. Lo schema dei fori consente un facile riposizionamento del piano da 19" con incrementi di 25 mm.

## CARATTERISTICHE

Traversa laterale per sostenere montanti da 19" in un armadio rinforzato largo 800 mm che supporta un carico statico di 800 kg

Lo schema dei fori consente un facile riposizionamento del piano da 19" con incrementi di 25 mm

## SPECIFICHE

Table 1/2

| Codice a catalogo | Funziona con | Materiale | Finitura             | Colore      | Codice colore | Profondità |
|-------------------|--------------|-----------|----------------------|-------------|---------------|------------|
| 24630-217         | Varistar CP  | Acciaio   | Verniciato a polvere | Grigio nero | RAL 7021      | 900mm      |
| 24630-215         | Varistar CP  | Acciaio   | Verniciato a polvere | Grigio nero | RAL 7021      | 600mm      |
| 24630-216         | Varistar CP  | Acciaio   | Verniciato a polvere | Grigio nero | RAL 7021      | 800mm      |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Quantità nella confezione | Unità confezione | Spedizione rapida |
|-------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| 24630-217         | 4                         | Coppia           | No                |
| 24630-215         | 4                         | Coppia           | No                |
| 24630-216         | 4                         | Coppia           | No                |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**