

Telaio Deco Varistar CP per armadio da 800 W.



Il telaio Deco è perfetto per Varistar CP con una larghezza di 800 mm senza sportello anteriore. Nasconde qualsiasi cablaggio ai lati dell'armadio, semplificando l'instradamento dei cavi e il montaggio dell'apparecchiatura per un processo di installazione più efficiente e migliorando contemporaneamente l'aspetto dell'armadio.

CARATTERISTICHE

Nasconde il cablaggio accanto al montaggio a pannello da 19", semplificando l'instradamento dei cavi e il montaggio dell'apparecchiatura per un processo di installazione più efficiente

Fornisce un accesso più semplice ai componenti interni dell'armadio con pannelli incernierati o rimovibili, semplificando la manutenzione o le riparazioni

Offre funzionalità, aspetto e durata migliorate per gli armadi Varistar CP senza sportello

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Telaio per armadietto/rack

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Larghezza	Funzione di progettazione	Quantità nella confezione	Codice colore
21630-920	47U	2200mm	800mm	Telaio oscillante	1	RAL 7021
21630-926	47U	2200mm	800mm	Supporti di scorrimento da 19"	1	RAL 7021
21630-918	38U	1800mm	800mm	Telaio oscillante	1	RAL 7021
21630-925	42U	2000mm	800mm	Supporti di scorrimento da 19"	1	RAL 7021

Codice a catalogo	Altezza delrack	Altezza	Larghezza	Funzione di progettazione	Quantità nella confezione	Codice colore
21630-919	42U	2000mm	800mm	Telaio oscillante	1	RAL 7021
21630-924	38U	1800mm	800mm	Supporti di scorrimento da 19"	1	RAL 7021

Table 2/2

Codice a catalogo	Finitura	Tipo	Spedizione rapida
21630-920	Verniciato a polvere	Telaio decorativo	No
21630-926	Verniciato a polvere	Telaio decorativo	No
21630-918	Verniciato a polvere	Telaio decorativo	No
21630-925	Verniciato a polvere	Telaio decorativo	No
21630-919	Verniciato a polvere	Telaio decorativo	No
21630-924	Verniciato a polvere	Telaio decorativo	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il telaio decorativo facilita l'accesso ai componenti interni dell'armadio con pannelli incernierati o rimovibili, semplificando la manutenzione o le riparazioni. Si tratta di un'aggiunta essenziale a qualsiasi armadio elettronico senza sportello anteriore, in particolare per le apparecchiature di test automatizzate, che offre funzionalità, aspetto e durata migliorate.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE