

Armadio EMC Varistar CP, IP 55



Varistar: Armadio elettronico con telaio in acciaio saldato estremamente versatile e robusto con un'ampia gamma di caratteristiche disponibili, tra cui protezione da polvere e acqua (IP 20 e IP 55), opzioni di raffreddamento da ventole a refrigeratori aria-acqua da 40 kW, resistenza agli urti, alle vibrazioni e alla sismica fino a NEBS GR-63-CORE Bellcore zona 4 e schermatura a radiofrequenza/elettromagnetica (RFI / EMI) leader del settore di 60 dB a 1 GHz, 40 dB a 3 GHz (testato secondo IEC 61587-3).

CARATTERISTICHE

Schermatura 60 dB a 1 GHz, 40 dB a 3 GHz (testato secondo IEC 61587-3)

Schermatura 30 dB a 18 GHz (testata secondo EN 61000-5-7) con guarnizioni EN45545

Tipo di protezione IP 55

Carico statico?capacità di carico 1600 kg

Porte con bloccaggio a 4 punti e pannelli laterali fissi a vite

I pannelli laterali e posteriori possono essere installati da una sola persona

SPECIFICHE

Carico statico:	1600kg
Tipo di prodotto:	Armadietto
Grado di protezione:	IP55
Codice colore del rivestimento:	RAL 7021
Materiale del telaio:	Acciaio

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Colore telaio	Larghezza	Codice colore telaio	Ingresso del cavo
10630-044	42U	2000mm	Grigio nero	600mm	RAL 7021	Sì
10630-043	42U	2000mm	Grigio nero	600mm	RAL 7021	No

Table 2/3

Codice a catalogo	Materiale del rivestimento	Profondità	Colore del rivestimento	Quantità nella confezione	È conforme a	Finitura
10630-044	Acciaio	800mm	Grigio nero	1	IEC 60529, IEC 61587-1, IEC 60297-3-100, IEC 61587-3	Verniciato a polvere
10630-043	Acciaio	800mm	Grigio nero	1	IEC 60529, IEC 61587-1, IEC 60297-3-100, IEC 61587-3	Verniciato a polvere

Table 3/3

Codice a catalogo	Materiale	Spedizione rapida
10630-044	Acciaio	No
10630-043	Acciaio	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ulteriori dimensioni e versione disponibili su ServicePlus EMC. Ordinare la base/base separatamente. Per il montaggio di ripiani e guide di scorrimento è necessaria un'altra coppia di supporti per pannello/guida.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE