


# Coperchio piatto Varistar CP chiuso



Coperchio superiore piatto per armadi Varistar CP senza zone di ingresso dei cavi.

## CARATTERISTICHE

Coperchio superiore piatto chiuso

## SPECIFICHE

**Tipo di prodotto:** Coperchio superiore armadietto/rack

**Codice colore:** RAL 7021

**Materiale:** Acciaio

Table 1/2

| Codice a catalogo | Larghezza | Profondità | Grado di protezione | Quantità imballaggio | Colore      | Fine                 |
|-------------------|-----------|------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 21630-260         | 600mm     | 300mm      | IP20                | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-315         | 600mm     | 300mm      |                     | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-254         | 600mm     | 600mm      | IP20                | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-186         | 600mm     | 600mm      |                     | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-255         | 600mm     | 800mm      | IP20                | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-187         | 600mm     | 800mm      |                     | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |

| Codice a catalogo | Larghezza | Profondità | Grado di protezione | Quantità imballaggio | Colore      | Fine                 |
|-------------------|-----------|------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 21630-256         | 600mm     | 900mm      | IP20                | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-188         | 600mm     | 900mm      |                     | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-128         | 600mm     | 1000mm     | IP20                | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-189         | 600mm     | 1000mm     |                     | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-257         | 800mm     | 600mm      | IP20                | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-192         | 800mm     | 600mm      |                     | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-258         | 800mm     | 800mm      | IP20                | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-193         | 800mm     | 800mm      |                     | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-259         | 800mm     | 900mm      | IP20                | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-194         | 800mm     | 900mm      |                     | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-131         | 800mm     | 1000mm     | IP20                | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-195         | 800mm     | 1000mm     |                     | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-570         | 600mm     | 300mm      |                     | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-571         | 600mm     | 600mm      |                     | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-572         | 600mm     | 800mm      |                     | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-573         | 600mm     | 900mm      |                     | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-574         | 600mm     | 1000mm     |                     | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-577         | 800mm     | 600mm      |                     | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |

| Codice a catalogo | Larghezza | Profondità | Grado di protezione | Quantità imballaggio | Colore      | Fine                 |
|-------------------|-----------|------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 21630-578         | 800mm     | 800mm      |                     | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-579         | 800mm     | 900mm      |                     | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-580         | 800mm     | 1000mm     |                     | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-557         | 600mm     | 300mm      | IP55                | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-558         | 600mm     | 600mm      | IP55                | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-559         | 600mm     | 800mm      | IP55                | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-560         | 600mm     | 900mm      | IP55                | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-561         | 600mm     | 1000mm     | IP55                | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-564         | 800mm     | 600mm      | IP55                | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-565         | 800mm     | 800mm      | IP55                | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-566         | 800mm     | 900mm      | IP55                | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-567         | 800mm     | 1000mm     | IP55                | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-129         | 600mm     | 1100mm     | IP20                | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-190         | 600mm     | 1100mm     |                     | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-130         | 600mm     | 1200mm     | IP20                | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-191         | 600mm     | 1200mm     |                     | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-196         | 800mm     | 1100mm     |                     | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-132         | 800mm     | 1100mm     | IP20                | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |

| Codice a catalogo | Larghezza | Profondità | Grado di protezione | Quantità imballaggio | Colore      | Fine                 |
|-------------------|-----------|------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 21630-197         | 800mm     | 1200mm     |                     | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-575         | 600mm     | 1100mm     |                     | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-576         | 600mm     | 1200mm     |                     | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-581         | 800mm     | 1100mm     |                     | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-582         | 800mm     | 1200mm     |                     | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-133         | 800mm     | 1200mm     | IP20                | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-562         | 600mm     | 1100mm     | IP55                | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-563         | 600mm     | 1200mm     | IP55                | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-568         | 800mm     | 1100mm     | IP55                | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |
| 21630-569         | 800mm     | 1200mm     | IP55                | 1                    | Grigio nero | Verniciato a polvere |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Tipo   | Funziona con | Spedizione rapida |
|-------------------|--------|--------------|-------------------|
| 21630-260         | Chiuso | Varistar CP  | No                |
| 21630-315         | Chiuso | Varistar CP  | No                |
| 21630-254         | Chiuso | Varistar CP  | No                |
| 21630-186         | Chiuso | Varistar CP  | No                |
| 21630-255         | Chiuso | Varistar CP  | No                |
| 21630-187         | Chiuso | Varistar CP  | No                |
| 21630-256         | Chiuso | Varistar CP  | No                |

| Codice a catalogo | Tipo      | Funziona con | Spedizione rapida |
|-------------------|-----------|--------------|-------------------|
| 21630-188         | Chiuso    | Varistar CP  | No                |
| 21630-128         | Chiuso    | Varistar CP  | No                |
| 21630-189         | Chiuso    | Varistar CP  | No                |
| 21630-257         | Chiuso    | Varistar CP  | No                |
| 21630-192         | Chiuso    | Varistar CP  | No                |
| 21630-258         | Chiuso    | Varistar CP  | No                |
| 21630-193         | Chiuso    | Varistar CP  | No                |
| 21630-259         | Chiuso    | Varistar CP  | No                |
| 21630-194         | Chiuso    | Varistar CP  | No                |
| 21630-131         | Chiuso    | Varistar CP  | No                |
| 21630-195         | Chiuso    | Varistar CP  | No                |
| 21630-570         | Chiuso    | Varistar CP  | No                |
| 21630-571         | Perforato | Varistar CP  | No                |
| 21630-572         | Chiuso    | Varistar CP  | No                |
| 21630-573         | Chiuso    | Varistar CP  | No                |
| 21630-574         | Chiuso    | Varistar CP  | No                |
| 21630-577         | Chiuso    | Varistar CP  | No                |
| 21630-578         | Chiuso    | Varistar CP  | No                |

| Codice a catalogo | Tipo   | Funziona con | Spedizione rapida |
|-------------------|--------|--------------|-------------------|
| 21630-579         | Chiuso | Varistar CP  | No                |
| 21630-580         | Chiuso | Varistar CP  | No                |
| 21630-557         | Chiuso | Varistar CP  | No                |
| 21630-558         | Chiuso | Varistar CP  | No                |
| 21630-559         | Chiuso | Varistar CP  | No                |
| 21630-560         | Chiuso | Varistar CP  | No                |
| 21630-561         | Chiuso | Varistar CP  | No                |
| 21630-564         | Chiuso | Varistar CP  | No                |
| 21630-565         | Chiuso | Varistar CP  | No                |
| 21630-566         | Chiuso | Varistar CP  | No                |
| 21630-567         | Chiuso | Varistar CP  | No                |
| 21630-129         | Chiuso | Varistar CP  | No                |
| 21630-190         | Chiuso | Varistar CP  | No                |
| 21630-130         | Chiuso | Varistar CP  | No                |
| 21630-191         | Chiuso | Varistar CP  | No                |
| 21630-196         | Chiuso | Varistar CP  | No                |
| 21630-132         | Chiuso | Varistar CP  | No                |
| 21630-197         | Chiuso | Varistar CP  | No                |

| Codice a catalogo | Tipo      | Funziona con | Spedizione rapida |
|-------------------|-----------|--------------|-------------------|
| 21630-575         | Chiuso    | Varistar CP  | No                |
| 21630-576         | Chiuso    | Varistar CP  | No                |
| 21630-581         | Chiuso    | Varistar CP  | No                |
| 21630-582         | Perforato | Varistar CP  | No                |
| 21630-133         | Chiuso    | Varistar CP  | No                |
| 21630-562         | Chiuso    | Varistar CP  | No                |
| 21630-563         | Chiuso    | Varistar CP  | No                |
| 21630-568         | Chiuso    | Varistar CP  | No                |
| 21630-569         | Chiuso    | Varistar CP  | No                |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Acquistare il kit di messa a terra separatamente.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**