

Telaio Varistar CP



Il telaio saldato Varistar CP è disponibile per i requisiti di carico statico e può essere integrato con 19", ETSI o piastra di montaggio. Inoltre, se necessario, è possibile aggiungere ruote orientabili al telaio.

Tuttavia, se si richiedono ruote orientabili per l'applicazione, è possibile prendere in considerazione un telaio mobile che include già ruote orientabili.

CARATTERISTICHE

Saldato, finitura verniciata a polvere, grigio nero, RAL 7021

St, 1,5 mm, zincato, con GND centrale/punto di messa a terra

Capacità di carico statico max. 1600 kg

I piedini regolabili devono essere ordinati separatamente

SPECIFICHE

Carico statico: 1600kg
Tipo di prodotto: Telaio per armadietto/rack
Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza	Profondità	Quantità imballaggio	Colore
20630-122	47U	2200mm	800mm	1200mm	1	Grigio nero
20630-121	47U	2200mm	800mm	1100mm	1	Grigio nero
20630-115	47U	2200mm	600mm	1100mm	1	Grigio nero
20630-116	47U	2200mm	600mm	1200mm	1	Grigio nero
20630-065	24U	1200mm	600mm	600mm	1	Grigio nero

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza	Profondità	Quantità imballaggio	Colore
20630-066	24U	1200mm	600mm	800mm	1	Grigio nero
20630-071	24U	1200mm	800mm	600mm	1	Grigio nero
20630-072	24U	1200mm	800mm	800mm	1	Grigio nero
20630-075	29U	1400mm	600mm	600mm	1	Grigio nero
20630-076	29U	1400mm	600mm	800mm	1	Grigio nero
20630-079	29U	1400mm	800mm	600mm	1	Grigio nero
20630-080	29U	1400mm	800mm	800mm	1	Grigio nero
20630-083	33U	1600mm	600mm	600mm	1	Grigio nero
20630-084	33U	1600mm	600mm	800mm	1	Grigio nero
20630-087	33U	1600mm	800mm	600mm	1	Grigio nero
20630-088	33U	1600mm	800mm	800mm	1	Grigio nero
20630-091	38U	1800mm	600mm	600mm	1	Grigio nero
20630-092	38U	1800mm	600mm	800mm	1	Grigio nero
20630-095	38U	1800mm	800mm	600mm	1	Grigio nero
20630-096	38U	1800mm	800mm	800mm	1	Grigio nero
20630-261	42U	2000mm	600mm	300mm	1	Grigio nero
20630-099	42U	2000mm	600mm	600mm	1	Grigio nero
20630-100	42U	2000mm	600mm	800mm	1	Grigio nero

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza	Profondità	Quantità imballaggio	Colore
20630-101	42U	2000mm	600mm	900mm	1	Grigio nero
20630-102	42U	2000mm	600mm	1000mm	1	Grigio nero
20630-105	42U	2000mm	800mm	600mm	1	Grigio nero
20630-106	42U	2000mm	800mm	800mm	1	Grigio nero
20630-107	42U	2000mm	800mm	900mm	1	Grigio nero
20630-108	42U	2000mm	800mm	1000mm	1	Grigio nero
20630-262	47U	2200mm	600mm	300mm	1	Grigio nero
20630-111	47U	2200mm	600mm	600mm	1	Grigio nero
20630-112	47U	2200mm	600mm	800mm	1	Grigio nero
20630-113	47U	2200mm	600mm	900mm	1	Grigio nero
20630-114	47U	2200mm	600mm	1000mm	1	Grigio nero
20630-117	47U	2200mm	800mm	600mm	1	Grigio nero
20630-118	47U	2200mm	800mm	800mm	1	Grigio nero
20630-119	47U	2200mm	800mm	900mm	1	Grigio nero
20630-120	47U	2200mm	800mm	1000mm	1	Grigio nero
20630-067	24U	1200mm	600mm	900mm	1	Grigio nero
20630-068	24U	1200mm	600mm	1000mm	1	Grigio nero
20630-073	24U	1200mm	800mm	900mm	1	Grigio nero

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza	Profondità	Quantità imballaggio	Colore
20630-074	24U	1200mm	800mm	1000mm	1	Grigio nero
20630-077	29U	1400mm	600mm	900mm	1	Grigio nero
20630-078	29U	1400mm	600mm	1000mm	1	Grigio nero
20630-081	29U	1400mm	800mm	900mm	1	Grigio nero
20630-082	29U	1400mm	800mm	1000mm	1	Grigio nero
20630-085	33U	1600mm	600mm	900mm	1	Grigio nero
20630-086	33U	1600mm	600mm	1000mm	1	Grigio nero
20630-089	33U	1600mm	800mm	900mm	1	Grigio nero
20630-090	33U	1600mm	800mm	1000mm	1	Grigio nero
20630-093	38U	1800mm	600mm	900mm	1	Grigio nero
20630-094	38U	1800mm	600mm	1000mm	1	Grigio nero
20630-097	38U	1800mm	800mm	900mm	1	Grigio nero
20630-098	38U	1800mm	800mm	1000mm	1	Grigio nero
20630-123	52U	2450mm	600mm	1000mm	1	Grigio nero
20630-126	52U	2450mm	800mm	1000mm	1	Grigio nero
20630-125	52U	2450mm	600mm	1200mm	1	Grigio nero
20630-128	52U	2450mm	800mm	1200mm	1	Grigio nero
20630-124	52U	2450mm	600mm	1100mm	1	Grigio nero

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza	Profondità	Quantità imballaggio	Colore
20630-127	52U	2450mm	800mm	1100mm	1	Grigio nero
20630-103	42U	2000mm	600mm	1100mm	1	Grigio nero
20630-104	42U	2000mm	600mm	1200mm	1	Grigio nero
20630-109	42U	2000mm	800mm	1100mm	1	Grigio nero
20630-110	42U	2000mm	800mm	1200mm	1	Grigio nero

Table 2/2

Codice a catalogo	Codice colore	Conforme a.	Materiale telaio	Tipo	Funziona con	Spedizione rapida
20630-122	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-121	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-115	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-116	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-065	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-066	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-071	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-072	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-075	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-076	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-079	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No

Codice a catalogo	Codice colore	Conforme a.	Materiale telaio	Tipo	Funziona con	Spedizione rapida
20630-080	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-083	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-084	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-087	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-088	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-091	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-092	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-095	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-096	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-261	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-099	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-100	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-101	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-102	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-105	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-106	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-107	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-108	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Standard	Varistar CP	No

Codice a catalogo	Codice colore	Conforme a.	Materiale telaio	Tipo	Funziona con	Spedizione rapida
20630-262	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-111	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-112	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-113	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-114	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-117	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-118	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-119	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-120	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-067	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-068	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-073	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-074	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-077	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-078	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-081	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-082	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-085	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No

Codice a catalogo	Codice colore	Conforme a.	Materiale telaio	Tipo	Funziona con	Spedizione rapida
20630-086	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-089	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-090	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-093	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-094	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-097	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-098	RAL 7021		Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-123	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-126	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-125	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-128	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-124	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-127	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-103	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-104	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-109	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Standard	Varistar CP	No
20630-110	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Acciaio	Standard	Varistar CP	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

È possibile aggiungere un angolo di incidenza al telaio. Se è necessaria una ruota per l'applicazione, è possibile ordinare un telaio mobile che includa ruote.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE