


Traversa per carico pesante Varistar CP per telaio sismico



Traversa laterale per sostenere montanti da 19" in un armadio largo 800 mm che supporta un carico statico di 1600 kg. Lo schema dei fori consente un facile riposizionamento del piano da 19" con incrementi di 25 mm.

CARATTERISTICHE

Traversa laterale per sostenere montanti da 19" in un armadio rinforzato largo 800 mm che supporta un carico statico di 1600 kg

Lo schema dei fori consente un facile riposizionamento del piano da 19" con incrementi di 25 mm

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Funziona con	Materiale	Fine	Colore	Codice colore	Profondità
24630-155	Varistar CP	Acciaio	Verniciato a polvere	Grigio nero	RAL 7021	1000mm
24630-154	Varistar CP	Acciaio	Verniciato a polvere	Grigio nero	RAL 7021	900mm
24630-152	Varistar CP	Acciaio	Verniciato a polvere	Grigio nero	RAL 7021	600mm
24630-153	Varistar CP	Acciaio	Verniciato a polvere	Grigio nero	RAL 7021	800mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Quantità imballaggio	Unità pacchetto	Spedizione rapida
24630-155	4	Coppia	No

Codice a catalogo	Quantità imballaggio	Unità pacchetto	Spedizione rapida
24630-154	4	Coppia	No
24630-152	4	Coppia	No
24630-153	4	Coppia	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE