


Piastra base sismica Varistar CP, multipezzo

La piastra di base multi-pezzo viene assemblata dall'interno.

Ordinare separatamente la messa a terra, la piastra di copertura, la striscia di spazzole o il tappetino filtrante.



CARATTERISTICHE

Per coprire l'apertura della base

La piastra di base multipezzo è aperta nella parte posteriore (apertura verso la parte posteriore profonda 200 mm, nessuna apertura posteriore con una profondità dell'armadio di 300 mm)

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Alloggiamento/base rack

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore	Conforme a.
20630-293	600mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
20630-294	600mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
20630-295	600mm	1000mm	1	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
20630-296	600mm	1200mm	1	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
20630-297	800mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
20630-298	800mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore	Conforme a.
20630-299	800mm	1000mm	1	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
20630-300	800mm	1200mm	1	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Table 2/2

Codice a catalogo	Fine	Tipo	Funziona con	Spedizione rapida
20630-293	Verniciato a polvere	Piastra base, semplice	Varistar CP	No
20630-294	Verniciato a polvere	Piastra base, semplice	Varistar CP	No
20630-295	Verniciato a polvere	Piastra base, semplice	Varistar CP	No
20630-296	Verniciato a polvere	Piastra base, semplice	Varistar CP	No
20630-297	Verniciato a polvere	Piastra base, semplice	Varistar CP	No
20630-298	Verniciato a polvere	Piastra base, semplice	Varistar CP	No
20630-299	Verniciato a polvere	Piastra base, semplice	Varistar CP	No
20630-300	Verniciato a polvere	Piastra base, semplice	Varistar CP	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE