

Varistar CP Seismic Base/Plinth

A plinth allows functional storage of excess cable assemblies and protects the bottom part of the cabinet against rodents.



CARATTERISTICHE

2 support profiles, St, 10 mm, side

Seismic dynamic load-carrying capacity 500 kg

Height 103 mm

2 covers, St, 10 mm, front and rear

Conforms to NEBS, Earthquake secure (up) to Bellcore Zone 4, tested with 500 KGs, Mounting holes for fitting of base

Access possible from front and rear

SPECIFICHE

Carico statico: 400kg

Tipo di prodotto: Base per armadio/rack

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore	È conforme a
21630-110	600mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-111	600mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-112	600mm	1000mm	1	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore	È conforme a
21630-113	600mm	1200mm	1	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-114	800mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-115	800mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-116	800mm	1000mm	1	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-117	800mm	1200mm	1	Grigio nero	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Table 2/2

Codice a catalogo	Finitura	Altezza	Tipo	Funziona con	Spedizione rapida
21630-110	Verniciato a polvere	103mm	Zoccolo di base	Varistar CP	No
21630-111	Verniciato a polvere	103mm	Zoccolo di base	Varistar CP	No
21630-112	Verniciato a polvere	103mm	Zoccolo di base	Varistar CP	No
21630-113	Verniciato a polvere	103mm	Zoccolo di base	Varistar CP	No
21630-114	Verniciato a polvere	103mm	Zoccolo di base	Varistar CP	No
21630-115	Verniciato a polvere	103mm	Zoccolo di base	Varistar CP	No
21630-116	Verniciato a polvere	800mm	Zoccolo di base	Varistar CP	No
21630-117	Verniciato a polvere	103mm	Zoccolo di base	Varistar CP	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please purchase the grounding kit separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle

istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE