

Pannello laterale Varistar CP con dispositivo di fissaggio a sgancio rapido e blocco

Pannelli laterali Varistar con dispositivo di fissaggio a rilascio rapido senza kit di messa a terra.



CARATTERISTICHE

Acciaio, 1 mm

Pannello laterale senza kit di messa a terra

Kit blocco di sicurezza incluso

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Pannello armadietto/rack

Grado di protezione: IP20

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Profondità	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore
21630-285	24U	1200mm	600mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-286	24U	1200mm	800mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-289	29U	1400mm	600mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-290	29U	1400mm	800mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-293	33U	1600mm	600mm	2	Grigio nero	RAL 7021

Codice a catalogo	Altezza delrack	Altezza	Profondità	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore
21630-294	33U	1600mm	800mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-297	38U	1800mm	600mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-298	38U	1800mm	800mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-302	42U	2000mm	600mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-303	42U	2000mm	800mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-304	42U	2000mm	900mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-064	42U	2000mm	1000mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-306	47U	2200mm	600mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-307	47U	2200mm	800mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-308	47U	2200mm	900mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-070	47U	2200mm	1000mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-287	24U	1200mm	900mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-288	24U	1200mm	1000mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-291	29U	1400mm	900mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-292	29U	1400mm	1000mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-295	33U	1600mm	900mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-296	33U	1600mm	1000mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-299	38U	1800mm	900mm	2	Grigio nero	RAL 7021

Codice a catalogo	Altezza delrack	Altezza	Profondità	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore
21630-300	38U	1800mm	1000mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-065	42U	2000mm	1100mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-066	42U	2000mm	1200mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-071	47U	2200mm	1100mm	2	Grigio nero	RAL 7021
21630-072	47U	2200mm	1200mm	2	Grigio nero	RAL 7021

Table 2/2

Codice a catalogo	Finitura	Materiale	Tipo	Spedizione rapida
21630-285	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, sgancio rapido	No
21630-286	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, sgancio rapido	No
21630-289	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, sgancio rapido	No
21630-290	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, sgancio rapido	No
21630-293	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, sgancio rapido	No
21630-294	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, sgancio rapido	No
21630-297	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, sgancio rapido	No
21630-298	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, sgancio rapido	No
21630-302	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, sgancio rapido	No
21630-303	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, sgancio rapido	No
21630-304	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, sgancio rapido	No
21630-064	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, sgancio rapido	No

Codice a catalogo	Finitura	Materiale	Tipo	Spedizione rapida
21630-306	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, sgancio rapido	No
21630-307	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, sgancio rapido	No
21630-308	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, sgancio rapido	No
21630-070	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, sgancio rapido	No
21630-287	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, sgancio rapido	No
21630-288	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, sgancio rapido	No
21630-291	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, sgancio rapido	No
21630-292	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, sgancio rapido	No
21630-295	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, sgancio rapido	No
21630-296	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, sgancio rapido	No
21630-299	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, sgancio rapido	No
21630-300	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, sgancio rapido	No
21630-065	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, sgancio rapido	No
21630-066	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, sgancio rapido	No
21630-071	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, sgancio rapido	No
21630-072	Verniciato a polvere	Acciaio	Pannello laterale, sgancio rapido	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Acquistare il kit di messa a terra separatamente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE