

Varistar CP Steel Door, Perforated With 3-Point Locking



Varistar CP perforated steel door, IP 20 with three point locking.

CARATTERISTICHE

Perforated steel door with three point locking for IP 20 protection class

Lever handle with key insert (2 keys)

Opening angle 180°

Can be retrofitted with lever handle 24630003 and DIN profile half cylinder with keys or push button

SPECIFICHE

Tipo di bloccaggio:	Bloccaggio a 3 punti
Tipo di prodotto:	Sportello dell'armadio
Grado di protezione:	IP20
Materiale:	Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Larghezza	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore
21630-424	24U	1200mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-425	24U	1200mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-426	29U	1400mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021

Codice a catalogo	Altezza delrack	Altezza	Larghezza	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore
21630-427	29U	1400mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-428	33U	1600mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-429	33U	1600mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-430	38U	1800mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-431	38U	1800mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-098	42U	2000mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-101	42U	2000mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-099	47U	2200mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-102	47U	2200mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-100	52U	2450mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-103	52U	2450mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021

Table 2/2					
Codice a catalogo	È conforme a	Finitura	Tipo	Funziona con	Spedizione rapida
21630-424	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello in acciaio perforato	Varistar CP	No
21630-425	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello in acciaio perforato	Varistar CP	No
21630-426	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello in acciaio perforato	Varistar CP	No
21630-427	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello in acciaio perforato	Varistar CP	No
21630-428	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello in acciaio perforato	Varistar CP	No
21630-429	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello in acciaio perforato	Varistar CP	No

Codice a catalogo	È conforme a	Finitura	Tipo	Funziona con	Spedizione rapida
21630-430	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello in acciaio perforato	Varistar CP	No
21630-431	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello in acciaio perforato	Varistar CP	No
21630-098	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello in acciaio perforato	Varistar CP	No
21630-101	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello in acciaio perforato	Varistar CP	No
21630-099	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello in acciaio perforato	Varistar CP	No
21630-102	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello in acciaio perforato	Varistar CP	No
21630-100	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello in acciaio perforato	Varistar CP	No
21630-103	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Verniciato a polvere	Sportello in acciaio perforato	Varistar CP	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

24U - 33U IP20 doors have 2 hinges, 38U - 52U IP20 doors have 3 hinges to ensure robust IP20 closing structures for taller cabinets

Please order lever handle 24630003 and the DIN lock separately if you want to replace the 1333 DIN lock lever handle

Please purchase the grounding kit separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE