

Varistar CP Steel Door, Perforated With Multi-Point Locking



EMC doors with good contact with the frame and gasket to achieve high attenuation.

The 4 point locking helps achieve necessary contact to avoid EMI effects on electronics.

CARATTERISTICHE

Perforated door with 4-point locking for EMC applications

Interior galvanized

Opening angle 180°

Lever handle with push button

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Sportello dell'armadio

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Larghezza	Quantità nella confezione	Finitura	Tipo di bloccaggio
21630-533	24U	1200mm	600mm	1	Verniciato a polvere	Bloccaggio a 3 punti
21630-534	24U	1200mm	800mm	1	Verniciato a polvere	Bloccaggio a 3 punti
21630-535	29U	1400mm	600mm	1	Verniciato a polvere	Bloccaggio a 3 punti
21630-536	29U	1400mm	800mm	1	Verniciato a polvere	Bloccaggio a 3 punti

Codice a catalogo	Altezza delrack	Altezza	Larghezza	Quantità nella confezione	Finitura	Tipo di bloccaggio
21630-537	33U	1600mm	600mm	1	Verniciato a polvere	Bloccaggio a 4 punti
21630-538	33U	1600mm	800mm	1	Verniciato a polvere	Bloccaggio a 4 punti
21630-539	38U	1800mm	600mm	1	Verniciato a polvere	Bloccaggio a 4 punti
21630-540	38U	1800mm	800mm	1	Verniciato a polvere	Bloccaggio a 4 punti
21630-541	42U	2000mm	600mm	1	Verniciato a polvere	Bloccaggio a 4 punti
21630-542	42U	2000mm	800mm	1	Verniciato a polvere	Bloccaggio a 4 punti
21630-543	47U	2200mm	600mm	1	Verniciato a polvere	Bloccaggio a 5 punti
21630-544	47U	2200mm	800mm	1	Verniciato a polvere	Bloccaggio a 5 punti

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo	Spedizione rapida
21630-533	Sportello in acciaio perforato	No
21630-534	Sportello in acciaio perforato	No
21630-535	Sportello in acciaio perforato	No
21630-536	Sportello in acciaio perforato	No
21630-537	Sportello in acciaio perforato	No
21630-538	Sportello in acciaio perforato	No
21630-539	Sportello in acciaio perforato	No
21630-540	Sportello in acciaio perforato	No
21630-541	Sportello in acciaio perforato	No

Codice a catalogo	Tipo	Spedizione rapida
21630-542	Sportello in acciaio perforato	No
21630-543	Sportello in acciaio perforato	No
21630-544	Sportello in acciaio perforato	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please purchase the grounding kit separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE