


Telaio oscillante Varistar CP per larghezza 800



Il telaio basculante da 19" consente l'installazione di sub-rack rendendo contemporaneamente accessibile il cablaggio sul retro.

Il telaio oscillante Varistar CP è dotato di capacità di carico di 150 KG, movimento di 120° / 160° e punto di articolazione flessibile.

CARATTERISTICHE

Per il montaggio a piena altezza o ad altezza parziale

Il punto di articolazione può essere selezionato a destra o a sinistra

Può ospitare chassis da 19" e sottorack da 19"

cerniera a 120° / 160°, serrature quadrate con 2 chiavi

Capacità di carico 150 kg

L'altezza utilizzabile all'interno del telaio oscillante è 4U inferiore all'altezza del telaio a cui è collegato il telaio oscillante.

SPECIFICHE

Larghezza: 800mm
Tipo di prodotto: Telaio per armadietto/rack
Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Angolo	Altezza cremagliera	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore	Fine
21630-669	120° min	24U	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-671	120° min	29U	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-673	120° min	33U	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-675	120° min	38U	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-677	120° min	42U	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-679	120° min	47U	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-680	160° min	24U	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-681	160° min	29U	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-682	160° min	33U	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-683	160° min	38U	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-684	160° min	42U	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21630-685	160° min	47U	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere

Table 2/2

Codice a catalogo	Altezza	Grado di protezione	Spedizione rapida
-------------------	---------	---------------------	-------------------

21630-669	1200mm	IP20	No
21630-671	1400mm	IP20	No
21630-673	1600mm	IP20	No
21630-675	1800mm	IP20	No
21630-677	2000mm	IP20	No
21630-679	2200mm	IP20	No
21630-680	1200mm	IP20	No
21630-681	1400mm	IP20	No
21630-682	1600mm	IP20	No
21630-683	1800mm	IP20	No
21630-684	2000mm	IP20	No
21630-685	2200mm	IP20	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Con l'ausilio di elementi di profondità, i telai oscillanti da 19" possono essere montati direttamente sul telaio dell'armadio o con incrementi regolabili in profondità di 50 mm.

Acquistare il kit di messa a terra separatamente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE