


## Piastra di montaggio Varistar



Piastra di montaggio Varistar per il montaggio di componenti elettrici e sottogruppi, con capacità di carico di 600 kg. La piastra di montaggio può essere montata anche sul retro e può essere aggiunta una staffa di rinforzo per aumentare la capacità di carico.

### CERTIFICAZIONI

---



### CARATTERISTICHE

---

Per il montaggio di componenti elettrici e sottogruppi, compreso il cablaggio

Passo di montaggio 25 mm di profondità e 50 mm di altezza per il montaggio ad altezza parziale

Capacità di carico statico fino a 450 kg (montato sul retro)

600 kg a piena altezza, montato sulla parte posteriore, con staffe di rinforzo aggiuntive

La staffa di rinforzo aumenta la capacità di carico statico

## SPECIFICHE

---

**Tipo di prodotto:** Piastra di montaggio

**Materiale:** Acciaio

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Quantità imballaggio	Fine	Spedizione rapida
23130-405	1800mm	600mm	1	Zincato	No
23130-414	1200mm	800mm	1	Zincato	No
23130-407	2000mm	600mm	1	Zincato	No
23130-408	2000mm	800mm	1	Zincato	No
23130-413	1200mm	600mm	1	Zincato	No
23130-406	1800mm	800mm	1	Zincato	No

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

---

Per il montaggio ad altezza parziale sono necessari degli elementi di profondità.

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**