

Armadietto server Varistar, RAL 9003, affiancato



Rack per server per elevati requisiti di carico statico, completamente assemblato e dotato di messa a terra, inclusi kit affiancati rivestiti a polvere in bianco.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Capacità di carico statico fino a 1600 kg

Classe di protezione ingresso IP 20

Possibilità di installazione di server diversi

Armadio per server con porte perforate, portata d'aria 78%

RAL 9003 (bianco)

SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Tipo	Materiale telaio	Materiale rivestimento	Colore cornice	Codice colore cornice	Colore rivestimento
12130-275	Fianco a fianco	Acciaio	Acciaio	Segnale bianco	RAL 9003	Segnale bianco
12130-276	Fianco a fianco	Acciaio	Acciaio	Segnale bianco	RAL 9003	Segnale bianco

Codice a catalogo	Tipo	Materiale telaio	Materiale rivestimento	Colore cornice	Codice colore cornice	Colore rivestimento
12130-285	Fianco a fianco	Acciaio	Acciaio	Segnale bianco	RAL 9003	Segnale bianco
12130-286	Fianco a fianco	Acciaio	Acciaio	Segnale bianco	RAL 9003	Segnale bianco
12130-279	Fianco a fianco	Acciaio	Acciaio	Segnale bianco	RAL 9003	Segnale bianco
12130-280	Fianco a fianco	Acciaio	Acciaio	Segnale bianco	RAL 9003	Segnale bianco
12130-289	Fianco a fianco	Acciaio	Acciaio	Segnale bianco	RAL 9003	Segnale bianco
12130-290	Fianco a fianco	Acciaio	Acciaio	Segnale bianco	RAL 9003	Segnale bianco
12130-283	Fianco a fianco	Acciaio	Acciaio	Segnale bianco	RAL 9003	Segnale bianco
12130-284	Fianco a fianco	Acciaio	Acciaio	Segnale bianco	RAL 9003	Segnale bianco
12130-293	Fianco a fianco	Acciaio	Acciaio	Segnale bianco	RAL 9003	Segnale bianco
12130-294	Fianco a fianco	Acciaio	Acciaio	Segnale bianco	RAL 9003	Segnale bianco

Table 2/3

Codice a catalogo	Codice colore rivestimento	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza	Profondità	Carico statico
12130-275	RAL 9003	42U	2000mm	600mm	1000mm	1600kg
12130-276	RAL 9003	42U	2000mm	800mm	1000mm	1600kg
12130-285	RAL 9003	42U	2000mm	600mm	1200mm	1600kg
12130-286	RAL 9003	42U	2000mm	800mm	1200mm	1600kg
12130-279	RAL 9003	47U	2200mm	600mm	1000mm	1600kg
12130-280	RAL 9003	47U	2200mm	800mm	1000mm	1600kg

Codice a catalogo	Codice colore rivestimento	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza	Profondità	Carico statico
12130-289	RAL 9003	47U	2200mm	600mm	1200mm	1600kg
12130-290	RAL 9003	47U	2200mm	800mm	1200mm	1600kg
12130-283	RAL 9003	52U	2450mm	600mm	1000mm	1600kg
12130-284	RAL 9003	52U	2450mm	800mm	1000mm	1600kg
12130-293	RAL 9003	52U	2450mm	600mm	1200mm	1600kg
12130-294	RAL 9003	52U	2450mm	800mm	1200mm	1600kg

Table 3/3

Codice a catalogo	Spedizione rapida
12130-275	No
12130-276	No
12130-285	No
12130-286	No
12130-279	No
12130-280	No
12130-289	No
12130-290	No
12130-283	No
12130-284	No
12130-293	No

Codice a catalogo	Spedizione rapida
12130-294	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE