


Varistar Shelf, Stationary, 75 kg



Varistar stationary shelf, either full length or shortened.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

1 U incl. GND/grounding

Mounts direct onto the Varistar rack

St, 1.5 mm

Static load-carrying capacity 75 kg

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Ripiano

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore	Finitura
21130-322	544mm	479mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore	Finitura
21130-323	544mm	497mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21130-324	544mm	597mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21130-325	544mm	697mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21130-326	544mm	797mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21130-327	544mm	897mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21130-332	744mm	479mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21130-333	744mm	479mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21130-334	744mm	597mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21130-335	744mm	697mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21130-336	744mm	797mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21130-337	744mm	897mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21130-550	544mm	997mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21130-551	544mm	1097mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21130-552	744mm	997mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
21130-553	744mm	1097mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
22130-322	544mm	497mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere
22130-323	544mm	497mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere
22130-324	544mm	697mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore	Finitura
22130-325	544mm	697mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere
22130-326	544mm	797mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere
22130-327	544mm	897mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere
22130-332	744mm	497mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere
22130-333	744mm	497mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere
22130-334	744mm	597mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere
22130-335	744mm	697mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere
22130-336	744mm	797mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere
22130-337	744mm	897mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere
22130-550	544mm	997mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere
22130-551	544mm	1097mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere
22130-552	744mm	997mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere
22130-553	744mm	1097mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035	Verniciato a polvere

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo	Spedizione rapida
21130-322	Profondità incasso	No
21130-323	Profondità completa	No
21130-324	Profondità incasso	No
21130-325	Profondità completa	No

Codice a catalogo	Tipo	Spedizione rapida
21130-326	Profondità completa	No
21130-327	Profondità completa	No
21130-332	Profondità incasso	No
21130-333	Profondità completa	No
21130-334	Profondità incasso	No
21130-335	Profondità completa	No
21130-336	Profondità completa	No
21130-337	Profondità completa	No
21130-550	Profondità completa	No
21130-551	Profondità completa	No
21130-552	Profondità completa	No
21130-553	Profondità completa	No
22130-322	Profondità incasso	No
22130-323	Profondità completa	No
22130-324	Profondità incasso	No
22130-325	Profondità completa	No
22130-326	Profondità completa	No
22130-327	Profondità completa	No

Codice a catalogo	Tipo	Spedizione rapida
22130-332	Profondità incasso	No
22130-333	Profondità completa	No
22130-334	Profondità incasso	No
22130-335	Profondità completa	No
22130-336	Profondità completa	No
22130-337	Profondità completa	No
22130-550	Profondità completa	No
22130-551	Profondità completa	No
22130-552	Profondità completa	No
22130-553	Profondità completa	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

For the assembly of the shortened shelves 2 additional depth members are necessary, please order separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE