

Sistema VPX, Desktop, 4 U, 5 slot, alimentatore collegabile



Custodia da tavolo TVPX per 5 schede VPX 3 U, 160 mm. Con o senza opzione i/o posteriore l'alimentazione per il sistema è fornita da un alimentatore a telaio aperto collegabile.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Backplane conforme a VITA 46 altri backplane VPX su sistema richiedente in conformità a IEC 60297?3?101, ?102, ?103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane in conformità a VITA 1.1?1994

Alimentatore collegabile, 300 W, 3 U, 8 HP (ulteriore alimentatore opzionale)

Backplane VPX, in conformità con VITA 46, 5 slot, 3 U, passo 0,8", topologia full mesh

Dissipazione del calore da 2 ventole radiali , raffreddamento dal lato anteriore a quello posteriore

SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Numero di slot	Tipo	Tipo backplane	Trasferimento dati	Potenza per slot
20836-447	Sistema	5	Desktop	Mesh completa VPX	10 GbE	30W
20836-444	Sistema	5	Desktop	Mesh completa VPX	10 GbE	30W

Table 2/3

Codice a catalogo	Tensione di ingresso CA	Direzione del flusso d'aria	Altezza cremagliera	Tipo di alimentatore	Alimentatore incluso	I/o posteriore
20836-447	100 – 240V	Dalla parte anteriore alla parte posteriore	4U	(1) alimentatore collegabile	Sì	Sì
20836-444	100 – 240V	Dalla parte anteriore alla parte posteriore	4U	(1) alimentatore collegabile	Sì	No

Table 3/3

Codice a catalogo	Conforme a.	Profondità	Altezza	Quantità imballaggio	Spedizione rapida
20836-447	ANSI/VITA 46.0-2019	275mm	177mm	1	No
20836-444	ANSI/VITA 46.0-2019	275mm	177mm	1	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Sistemi modificati disponibili su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhaldt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE