

122-Ti/T Clip da barra a putrella metallica a Z



CARATTERISTICHE

La clip con fissaggio a martello compensa l'angolo della putrella metallica

Fornisce un metodo per fissare le barre filettate alla putrella metallica


SPECIFICHE

Finitura: nVent CADDY Armour

Materiale: Acciaio armonico

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensioni delle filettature (TS)	Spessore della flangia (FT)	B	Carico statico
122M8TI	174980	M8	2.8 mm Max	15 mm Min	450N
122M10TI	175070	M10	2.8 mm Max	15 mm Min	450N
122M6TI	174890	M6	2.8 mm Max	15 mm Min	450N



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

