

Staffa angolare rinforzata 4 fori



CARATTERISTICHE

Usato per creare strutture di supporto con profilati nVent CADDY Eristrut

SPECIFICHE

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Finitura	Orientamento	Dimensione del foro (HS)	Spessore (T)
ZW207	313400	Acciaio	Zincata a caldo	Destra	14 mm	6 mm
ZWA207	387670	Acciaio	Zincata a caldo	Destra	14 mm	6 mm
ZWA207L	387675	Acciaio	Zincata a caldo	Sinistra	14 mm	6 mm
ZWA207EG	387671		Elettrozincato	Destra	14 mm	

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	A	B	Vite inclusa	Diametro della vite (Sc)	Lunghezza della vite (L)
ZW207	313400	106 mm	89 mm	Sì	10 mm	25mm
ZWA207	387670	106 mm	89 mm	No		

Codice a catalogo	Numero articolo	A	B	Vite inclusa	Diametro della vite (Sc)	Lunghezza della vite (L)
ZWA207L	387675	106 mm	89 mm	No		
ZWA207EG	387671	105 mm	90 mm	No		

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
 Opzione 1 – Assistenza
 clienti
 Opzione 2 – Assistenza
 tecnica

Europa

Paesi Bassi:
 +31 800-0200135
 Francia:
 +33 800 901 793

Europa

Germania:
 800 1890272
 altri paesi:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

