


# 2000 Kit di morsetti per travi



## CARATTERISTICHE

Sistema per applicazioni leggere

Comprende un morsetto e un profilo a U

## SPECIFICHE

**Fine:** Elettro galvanizzato

**Materiale:** Acciaio

Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Lunghezza (L) | A.    | B     | C     | D     |
|-------------------|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2300EG            | 570160          | 300mm         | 25 mm | 25 mm | 65 mm | 25 mm |
| 2200EG            | 570140          | 200mm         | 25 mm | 25 mm | 65 mm | 25 mm |
| 2400EG            | 570180          | 400mm         | 25 mm | 25 mm | 65 mm | 25 mm |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | E       | Carico statico 1 (F1) | Carico statico 2 (F2) | Carico statico 3 (F3) |
|-------------------|-----------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2300EG            | 570160          | 30.5 mm | 1700N                 | 490N                  | 340N                  |


| Codice a catalogo | Numero articolo | E       | Carico statico 1 (F1) | Carico statico 2 (F2) | Carico statico 3 (F3) |
|-------------------|-----------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2200EG            | 570140          | 30.5 mm | 1700N                 | 490N                  | 340N                  |
| 2400EG            | 570180          | 30.5 mm | 1700N                 | 490N                  | 340N                  |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>Spessore (T):</b>             | 2 mm      |
| <b>Diametro vite (Sc):</b>       | 6         |
| <b>Dimensione del foro (HS):</b> | 11 mm     |
| <b>Altezza (H):</b>              | 12 mm     |
| <b>Larghezza (W):</b>            | 25 mm     |
| <b>Coppia di serraggio (TQ):</b> | 30 N·m    |
| <b>Spessore flangia (FT):</b>    | 11 mm Max |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per una presa sicura, il profilo deve estendersi al bordo esterno di ogni morsetto.

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

#### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

