

# Fascetta stringitubo a due fori 2HPS



## CARATTERISTICHE

Supporto per applicazioni leggere di tubi

Si fissa direttamente alla superficie di un elemento strutturale orizzontale o verticale

## SPECIFICHE

**Fine:** Pregalvanizzato


**Materiale:** Acciaio

Table 1/1

| Codice a catalogo | Numero articolo | N.B./N. | Diametro esterno (OD) | Dimensione del foro (HS) | Larghezza (W) | Spessore (T) |
|-------------------|-----------------|---------|-----------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| 008060EG          | 400684          | 50      | 60.3 mm               | 7 mm                     | 20 mm         | 1 mm         |
| 008021EG          | 400679          | 15      | 21.3 mm               | 7 mm                     | 20 mm         | 1 mm         |
| 008034EG          | 400681          | 25      | 33.7 mm               | 7 mm                     | 20 mm         | 1 mm         |
| 008042EG          | 400682          | 32      | 42.4 mm               | 7 mm                     | 20 mm         | 1 mm         |
| 008017EG          | 400678          | 10      | 17.2 mm               | 7 mm                     | 20 mm         | 1 mm         |
| 008048EG          | 400683          | 40      | 48.3 mm               | 7 mm                     | 20 mm         | 1 mm         |

| Codice a catalogo | Numero articolo | N.B./N. | Diametro esterno (OD) | Dimensione del foro (HS) | Larghezza (W) | Spessore (T) |
|-------------------|-----------------|---------|-----------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| 008027EG          | 400680          | 20      | 26.9 mm               | 7 mm                     | 20 mm         | 1 mm         |

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

