

Morsetto per travi universale 310M, flangia spessa



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Morsetto universale per travi spesse

SPECIFICHE

Materiale: Ghisa

Fine: Elettro galvanizzato

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensione del foro (HS)	Tipo di foro	Spessore flangia (FT)	A.	Coppia di serraggio (TQ)
310M12	388890	12 mm	Filettato	31.8 mm Max	28.6 mm	15 N·m
310M10	389890	10 mm	Filettato	31.8 mm Max	28.6 mm	7 N·m


Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Carico statico 1 (F1)	Carico statico 2 (F2)
310M12	388890	4200N	3300N
310M10	389890	2200N	1100N

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La vite di fermo deve essere stretta e serrata sul lato inclinato della trave a I.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

