


# 5000 Kit di morsetti per travi



## CARATTERISTICHE

Sistema con profilo a C

Comprende un morsetto e un profilo

## SPECIFICHE

**Fine:** Zincato a caldo


**Materiale:** Acciaio

Table 1/1

| Codice a catalogo | Numero articolo | Lunghezza (L) | Tipo di canale | Dimensione asta (RS) | Spessore flangia (FT) | Coppia di serraggio (TQ) |
|-------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 5500HD            | 335020          | 500mm         | E5             | 10                   | 3 - 30 mm             | 30 N·m                   |
| 5800HD            | 335040          | 800mm         | E5             | 10                   | 3 - 30 mm             | 30 N·m                   |
| 5400HD            | 335010          | 400mm         | E5             | 10                   | 3 - 30 mm             | 30 N·m                   |
| 5300HD            | 335000          | 300mm         | E5             | 10                   | 3 - 30 mm             | 30 N·m                   |
| 5600HD            | 335030          | 600mm         | E5             | 10                   | 3 - 30 mm             | 30 N·m                   |

| A      | Carico statico 1 F1 | Carico statico 2 F2 |
|--------|---------------------|---------------------|
| 100 mm | 3500 N              | 850 N               |
| 200 mm | 1750 N              | 400 N               |
| 300 mm | 1100 N              | 250 N               |
| 400 mm | 800 N               | 200 N               |
| 500 mm | 700 N               | 175 N               |
| 600 mm | 500 N               | 125 N               |

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

