

Staffa a parete verticale esterna APX



CARATTERISTICHE

Staffa da muro per profili a C e profili strut

Completo di fissaggi

SPECIFICHE

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Fine	Tipo di canale	Tipo di montante	Altezza (H)
APXE23EG	584710	Acciaio	Elettro galvanizzato	E2L, E2, E3		114 mm
APXE01EG	584715	Acciaio	Elettro galvanizzato	E0L, E0, E1		114 mm
APXE4STRUTEG	584725	Acciaio	Elettro galvanizzato	E4	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	144 mm
APXSTRUTS6	584820	Acciaio inox 316 (EN 1,4401)			A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	144 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	A.	B	C
APXE23EG	584710	50 mm	5 mm	36 mm	12 mm	19 mm

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	A.	B	C
APXE01EG	584715	50 mm	5 mm	31 mm	12 mm	19 mm
APXE4STRUTE G	584725	70 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm
APXSTRUTS6	584820	70 mm	6 mm	43 mm	12 mm	19 mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

